

## 下段引出しユニット詳細仕様一覧

品番 (型番)	製品画像	引出数	引出内寸	引出し 1 枚当りの適応スチール仕切板				適応トレイ	
				仕切板	品番	寸法 (全長 x 高さ)	最大取付数	6 x 4	3 x 4
0-5719-58 (NR-650LS) 7-4561-01 (NR-650LS-T)		4	W. 567 x D. 390 x H. 214	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
0-5719-59 (NR-900LS) 7-4561-02 (NR-900LS-T)		8	W. 367 x D. 588 x H. 214	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
0-5719-50 (NMR-650LS) 7-4561-03 (NMR-650LS-T)		4	W. 567 x D. 390 x H. 185	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
0-5719-57 (NMR-900LS) 7-4561-04 (NMR-900LS-T)		8	W. 367 x D. 588 x H. 185	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
0-5999-41 (NR-650LD) 7-4562-01 (NR-650LD-T)		1	W. 567 x D. 390 x H. 140	ヨコ	7-4563-01	573.8 x 60.4	3	L	L
				タテ	7-4563-02	396 x 60.4	5		
		2	W. 567 x D. 390 x H. 214	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
		1	W. 567 x D. 390 x H. 288	ヨコ	7-4563-05	573.8 x 164.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-06	396 x 164.4	5		
0-5999-42 (NR-900LD) 7-4562-02 (NR-900LD-T)		2	W. 367 x D. 588 x H. 140	ヨコ	7-4564-01	373.8 x 60.4	5	L	L
				タテ	7-4564-02	594 x 60.4	3		
		4	W. 367 x D. 588 x H. 214	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 288	ヨコ	7-4564-05	373.8 x 164.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-06	594 x 164.4	3		
0-5970-41 (NMR-650LD) 7-4562-03 (NMR-650LD-T)		2	W. 567 x D. 390 x H. 134	ヨコ	7-4563-01	573.8 x 60.4	3	L	L
				タテ	7-4563-02	396 x 60.4	5		
		1	W. 567 x D. 390 x H. 185	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
		1	W. 567 x D. 390 x H. 288	ヨコ	7-4563-05	573.8 x 164.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-06	396 x 164.4	5		
0-5970-42 (NMR-900LD) 7-4562-04 (NMR-900LD-T)		4	W. 367 x D. 588 x H. 134	ヨコ	7-4564-01	373.8 x 60.4	5	L	L
				タテ	7-4564-02	594 x 60.4	3		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 185	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 288	ヨコ	7-4564-05	373.8 x 164.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-06	594 x 164.4	3		
0-9989-51 (NR-650DR-M)		1	W. 267 x D. 390 x H. 140	—	—	—	—	—	L
				—	—	—	—		
		1	W. 267 x D. 390 x H. 198	—	—	—	—	—	H / L
				—	—	—	—		
		1	W. 567 x D. 390 x H. 214	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
1	W. 567 x D. 390 x H. 200	ヨコ	7-4563-05	573.8 x 164.4	3	H / L	H / L		
		タテ	7-4563-06	396 x 164.4	5				
0-9989-54 (NR-900DR-M)		1	W. 367 x D. 588 x H. 140	—	—	—	—	L	L
				—	—	—	—		
		1	W. 367 x D. 588 x H. 214	—	—	—	—	H / L	H / L
				—	—	—	—		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 214	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
2	W. 367 x D. 588 x H. 288	ヨコ	7-4564-05	373.8 x 164.4	5	H / L	H / L		
		タテ	7-4564-06	594 x 164.4	3				
0-9989-55 (NMR-650DR-M)		2	W. 267 x D. 390 x H. 125	—	—	—	—	—	L
				—	—	—	—		
		1	W. 567 x D. 390 x H. 185	ヨコ	7-4563-03	573.8 x 114.4	3	H / L	H / L
				タテ	7-4563-04	396 x 114.4	5		
1	W. 567 x D. 390 x H. 288	ヨコ	7-4563-05	573.8 x 164.4	3	H / L	H / L		
		タテ	7-4563-06	396 x 164.4	5				
0-9989-53 (NMR-900DR-M)		2	W. 367 x D. 588 x H. 134	—	—	—	—	L	L
				—	—	—	—		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 185	ヨコ	7-4564-03	373.8 x 114.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-04	594 x 114.4	3		
		2	W. 367 x D. 588 x H. 288	ヨコ	7-4564-05	373.8 x 164.4	5	H / L	H / L
				タテ	7-4564-06	594 x 164.4	3		

H: 深型 / L: 浅型