

コガブライン

特長

- グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
- 2L製品は高純度精製水で濃度調整済みですので、水で薄めずにそのままで使用できます。

PGタイプ

用途

床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。



ストレートタイプ

濃度：40%
(凍結温度：-25℃)

濃縮タイプ

希釈割合(質量%): 35~75
(凍結温度：-10~-40℃)

EGタイプ

用途

化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。



濃縮タイプ

希釈割合(質量%): 35~75
(凍結温度：-10~-40℃)

| 販売名 | 内容量 | 液色 | 入数 | 品番 | 商品サイズ(mm) | JANコード |
|-------------|------|-----|----|--------|---|-----------------|
| コガブライン PG40 | 2L | ピンク | 6本 | 42-206 | W148×D95×H222 (外箱サイズ:W305×D295×H235) | 4 972796 091158 |
| コガブライン PG | 18kg | ピンク | 1本 | 45-206 | W240×D240×H350 | 4 972796 091172 |
| コガブライン EG | 20kg | 緑 | 1本 | 45-204 | W240×D240×H350 | 4 972796 091127 |