

Magnetic Stirrer

REXIM
シリーズが
フルモデル
チェンジ!

使いやすさと性能に優れた

王道スターラー
シリーズ

共通
仕様

- 1 DCブラシレスモーター採用で耐久性が更に向上。
- 2 耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304製天板。

SUS304

MAX
1500rpm

マグネチックスターラーREXIMシリーズ

高粘度対応タイプ




LP-1D

LP-1A

- 1 ハイパワーで、高粘度攪拌も可能です。
- 2 フィードバック方式を採用し、低速から高速まで安定した回転を実現! (LP-1D)
- 3 設定値と実測値を同時に表示可能! (LP-1D)

デジタルタイプ



LS-1D

LS-6D

- 1 回転数フィードバック制御機能で安定した回転を実現!
- 2 新規液晶で視認性が更に向上!
デジタル表示で詳細な設定や再現性に優れます。
- 3 設定値と実測値を同時に表示可能!
- 4 4連・6連タイプはそれぞれ個別に回転数が設定可能!
- 5 サポートロッド(別売)を使用することで計測機器などを固定可能!

アナログタイプ



LS-1A

LS-4A

- 1 アナログつまみで直感的でシンプルな操作が可能!
- 2 4連・6連タイプはそれぞれ個別に回転数が設定可能!
- 3 サポートロッド(別売)を使用することで計測機器などを固定可能!

タイプ	高粘度対応タイプ		デジタルタイプ			アナログタイプ		
品番	1-4603-32	1-4603-31	1-4602-42	1-4604-42	1-4605-42	1-4602-61	1-4604-41	1-4605-41
型番	LP-1D	LP-1A	LS-1D	LS-4D	LS-6D	LS-1A	LS-4A	LS-6A
価格(税抜)	¥64,500	¥57,500	¥30,000	¥78,000	¥112,000	¥23,000	¥71,000	¥105,000
攪拌容量 (mL)	50～10000		50～3000×1	50～2000×4	50～2000×6	50～3000×1	50～2000×4	50～2000×6
本体サイズ (mm)	223×303×58		187×229×50	343×400×50	503×400×50	187×229×50	343×400×50	503×400×50
プレートサイズ (mm)	193×213		158×143	313×303	473×303	158×143	313×303	473×303
回転数制御方式	マイコン式回転数フィードバック方式		マイコン式回転数フィードバック方式			—		
モーター	高出力DCブラシレスモーター		DCブラシレスモーター					
マグネット強度	0.45T(希土類ネオジウム磁石)		0.13T					
材 質	本体／ABS、プレート／SUS304		本体／ABS樹脂、プレート／SUS304					
電 源	電源AC100～240V 50/60 Hz (専用ACアダプター付属) 電源コード長/約1.5m							
重 量	約1.5ka	約1.4ka	約0.8ka	約2.5ka	約3ka	約0.8ka	約2.5ka	約3ka

※液体を加熱しながらの使用には適していません。 ※回転子は付属していません。

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875