

# Hot Stirrer

**REXIM**  
シリーズが  
フルモデル  
チェンジ!

使いやすさと性能に優れた  
王道ホットスターラー

- 1 全機種DCブラシレスモーターを採用し、耐久性が更に向上。
- 2 全機種マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現。
- 3 天板が60℃以下になるまで安全ランプが点灯する安心設計。
- 4 デジタルタイプはVA型液晶を採用。視認性を高め更に使いやすい。
- 5 サポートロッド(別売)を使用することで温度センサーなどを固定可能!

MAX 1500rpm

MAX 250℃

アルミ



デジタルタイプ  
操作パネル (LSH-4D)




アナログタイプ操作パネル・安全ランプ (LSH-4A)

## ホットスターラーREXIMシリーズ

### デジタルタイプ



LSH-1D



LSH-4D



LSH-6D

### アナログタイプ



LSH-1A



LSH-4A



LSH-6A

タイプ	デジタルタイプ			アナログタイプ		
品番	1-4606-62	1-4607-52	1-4608-42	1-4606-41	1-4607-71	1-4608-61
型番	LSH-1D	LSH-4D	LSH-6D	LSH-1A	LSH-4A	LSH-6A
価格(税抜)	¥42,000	¥116,000	¥162,000	¥35,000	¥105,000	¥139,000
本体サイズ	187×229×81	343×400×81	501×400×81	187×229×81	343×400×81	503×400×81
プレートサイズ	165×150	140×140		165×150	140×140	
温度設定範囲	50~250℃					
設定方式	タッチキー設定 1℃・10rpm刻み			ボリューム設定		
回転数制御方式	マイコン式回転数フィードバック方式					
モーター	DCブラシレスモーター					
ヒーター容量	300W	180W×4	180W×6	300W	180W×4	180W×6
ホットプレート材質	アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)					
電源	AC100V 50/60Hz 電源コード約1.5m					
消費電力	約300W	約730W	約1100W	約300W	約730W	約1100W
重量	約1.8o	約5o	約7o	約1.8o	約5o	約7o

ご用命は信用ある販売代理店へ