

アナログ粘度計 T (Dial Reading)

1-5036-01~04

標準仕様

型式	(LV/RV/HA/HB※ <sup>1</sup> ) T
サイズ (cm)	
重量	約 7.7 Kg
電源	100V~240V 50/60 Hz 15 W
動作環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 20 % ~ 80 %
測定精度	フルスケールレンジの±1 %
測定再現性	フルスケールレンジの±0.2 %
回転数 (rpm)	LV タイプ : 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 RV / HA / HB : タイプ 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100
トルク値 (mN・m)	LV : 0.0673、 RV : 0.7187、 HA : 1.4374、 HB : 5.7496
標準構成	粘度計本体、台座、ロッド、AC アダプター、電源ケーブル、標準スピンドルセット、ガードレグ (LV、RV のみ)、キャリアケース、キャップ、ファクターファインダー

※<sup>1</sup>トルクタイプにより呼称と測定可能粘度範囲が異なります。