

2019年 5月以降 順次切り替え

<p>取付状態</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリカの蓋にG1/4ネジきり</li> <li>・ネジ口G1/4の真空計と真鍮ワッシャーを接着固定。</li> <li>・交換不可</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリカの蓋にG3/8ネジきり</li> <li>・G3/8 PT1/4変換ブッシュをネジ穴に接着固定。</li> <li>・ネジ口にシールテープを巻いた真空計を取りつけ。(ユーザー作業)</li> <li>・交換可能</li> </ul>
<p>対象品</p>	<p>1-5801-11</p>	<p>240G型</p>	<p>1-5801-21</p>	<p>240GA型</p>
	<p>1-5801-03</p>	<p>240型 - G2</p>	<p>1-5801-23</p>	<p>240GA2型</p>
	<p>1-5801-12</p>	<p>300G型</p>	<p>1-5801-22</p>	<p>300GA型</p>
	<p>1-5801-14</p>	<p>300型 - G2</p>	<p>1-5801-24</p>	<p>300GA2型</p>
	<p>1-8989-01</p>	<p>VE - ALL</p>	<p>1-8989-01</p>	<p>VE - ALL</p>
<p>真空計</p>	<p>1-5801-01-01</p>	<p>VG60A - N01N - 0.1MPa (ネジ口 G1/4)</p>	<p>2-931-03-01</p>	<p>- 0.1MPa 1.6級 60 (ネジ口 R1/4)</p>
<p>付属品</p>	<p>なし</p>		<p>1-2707-01</p> 	<p>ナフロンシールテープ 0.1 × 13 × 5M</p>

VE-ALLは、真空計が接続状態で納品。  
よってシールテープの付属はなく、品番変更も行わない。