

オートクレーブ対応メガネ

レンズ・テンプル(つる)・パットに耐熱性の高い素材を採用した、オートクレーブ滅菌処理可能なメガネ。

※121℃ 20分でのオートクレーブ滅菌が可能。



NO.338ME 43g 1箱10ヶ入り W158×H65×D150(mm)

オーバーグラスタイプ

レンズ / (ポリカーボネート) (ノンコート)

クッションバー / シリコン



紫外線カットレンズ めがね併用可 上ひさしサイド付 クッションバー付



NO.360ME 52g 1箱5ヶ入り W158×H64×D169(mm)

オーバーグラスタイプ

レンズ / (ポリカーボネート) (ノンコート)

クッションバー / シリコン



紫外線カットレンズ めがね併用可 上ひさしサイド付 クッションバー付