

L-fit II エル・フィット 2

ニューモデル登場！

NEW



LF-301



上部ひさしカバーにより防護性能UP！



LF-302

LF-301 シリーズ

■サイズ: W145×H41×D155(mm) ■重量: 26g JIS規格品: LF-301、LF-302
 ■レンズ: ポリカーボネート (ハードコートくもり止め) UV 99.9%カット 日本製

NEW



LF-401

LF-401 シリーズ

■サイズ: W145×H41×D155(mm) ■重量: 27g JIS規格品: LF-401
 ■レンズ: ポリカーボネート (ハードコートくもり止め) UV 99.9%カット 日本製

L-fit I エル・フィット 1



LF-101



LF-102



LF-103



LF-104

LF-101 シリーズ

■サイズ: W145×H41×D155(mm) ■重量: 24g JIS規格品: LF-101、LF-102
 ■レンズ: ポリカーボネート (ハードコートくもり止め) UV 99.9%カット 日本製



LF-201



LF-202

LF-201 シリーズ

■サイズ: W145×H41×D155(mm) ■重量: 25g JIS規格品: LF-201
 ■レンズ: ポリカーボネート (ハードコートくもり止め) UV 99.9%カット 日本製

進化した超軽量フィットグラスL-fitシリーズにさらに防護性能を高めたニューモデルを追加！

安全性と快適機能を兼ね備えたライトフィット保護めがねL-fitシリーズ。長時間の作業も快適に。

TECHNICAL INFORMATION

JIS規格品 (T8147 保護めがね)

JIS T8147 規格をクリアした安心品質 (スモーク、イエローはJIS 制定なし)


レンズ品質 平行度: 0.16cm/m以下
 屈折力: 0±0.12m-1

超軽量

軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能

デュアルフィットノーズ

鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能



NORMAL



LOW

新設計「ツインレンズ」

日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用によりすき間なくフィット



くもり止めハードコートレンズ

安全で快適な視界を確保します。



※写真は視界イメージ

メタルレス

環境にやさしい金属部品無使用モデル