

Scan® PC 仕様

1. Scan® 300/500/1200

- OS : Windows™10/11, 64 ビット
- プロセッサー : Intel i3 以上 (クオッドコア推奨)
- 周波数 : 2.8GHz 以上
- メモリーサイズ (RAM) : 4GB 以上
- その他 : USB3.0 ポート
- ディスプレイ画素数 : 1280 x 1024 ピクセル以上

2. Scan® 4000

- OS : Windows™10/11, 64 ビット
- プロセッサー : Intel i5 以上 (クオッドコア推奨)
- 周波数 : 3GHz 以上
- メモリーサイズ (RAM) : 8GB 以上
- その他 : USB3.0 ポート
- ディスプレイ画素数 : 1280 x 1024 ピクセル以上

3. その他

Microsoft Excel および PDF エクスポートを使用する際には、別途ライセンスをご準備ください。