




マイティマグシール 交換用部品 価格表

交換用部品価格表

写真	型式	材質	主材質	価格(税抜)
①	MG-0-A1	MG-2 用 外磁ユニット (0.2N・m)	アルミニウム	
-	MG-0-A2	MG-4 用 外磁ユニット (0.4N・m)	アルミニウム	
②	MG-0-A3	MG-6 用 外磁ユニット (0.6N・m)	アルミニウム	
-	MG-0-B1	テーパジョイント (24/40) ※Oリング2個、脱着ナットを含む	PTFE	
③	MG-0-B2	テーパジョイント (29/42) ※Oリング2個、脱着ナットを含む	PTFE	
-	MG-0-B3	テーパジョイント (34/45) ※Oリング2個、脱着ナットを含む	PTFE	
④	MG-0-C1	MG-2 用 内筒	SUS316	
-	MG-0-C2	MG-4 用 内筒	SUS316	
⑤	MG-0-C3	MG-6 用 内筒	SUS316	
⑥	MG-0-D1	MG-2 用 内磁スピンドル (0.2N・m)	SUS316	
-	MG-0-D2	MG-4 用 内磁スピンドル (0.4N・m)	SUS316	
⑦	MG-0-D3	MG-6 用 内磁スピンドル (0.6N・m)	SUS316	
⑧	MG-0-E	共通 中空シャフト	フッ素樹脂 (PTFE ベース)	
⑨	MG-0-F	MG-2,4 用 軸受	フッ素樹脂 (PTFE ベース)	
⑩	MG-0-G	共通 内筒側 Oリング	フッ素ゴム	
-	MG-0-H1	テーパジョイント (24/40) 用 すり合わせ側 Oリング	フッ素ゴム	
⑪	MG-0-H2	テーパジョイント (29/42) 用 すり合わせ側 Oリング	フッ素ゴム	
⑫	MG-0-J	共通 スペーサー	PTFE	
⑬	MG-0-K	共通 キャップ	PTFE	
⑭	MG-0-L	MG-6 用 セラミックベアリング	アルミナ	
⑮	MG-0-M	MG-6 用 スペーサーリング	SUS316	



オプション

型式	材質	材質	価格(税抜)
MG-0-01	ヘリカルカップリング	アルミニウム	
HS-1-01	高負荷対応用 攪拌棒取付セット	PTFE	
MG-0-E-SUS	中空シャフト SUS316 仕様	SUS316	



その他ご希望の形状、材質に合わせた特注対応を承ります。
お気軽にご相談ください。

製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
GloboLab 及びマグシールは中村科学器械工業(株)の登録商標です。

販売元

中村科学器械工業株式会社

TEL: 03-3661-4662 FAX: 03-3661-0369

Mail: info@globolab.jp Web: www.globolab.jp

代理店