



無菌・滅菌環境のワンステップ・クリーニング

製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー系の製造設備、微生物研究施設などに最適です。滅菌プリウェットワイパー(アルコール含浸滅菌ワイパー)はワイパーとアルコールスプレーボトルの併用に取って代わる便利で信頼性のある製品です。

- ・無菌環境向けに設計された特殊包装
- ・ロット毎の成績書(GOA)、照射証明書(GOP)、適合証明書(GOC)付き
- ・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易
- ・全てのアプリケーションでの使用に適したアルコール溶液量の含浸
- ・アルコールの保管、調合、ろ過の手間、廃液量の削減及び滅菌バリデーションコスト削減
- ・溶剤をこぼしてしまう危険性防止
- ・アルコール過剰噴射の防止
- ・VOC(揮発性有機化合物)の削減

Vertexワイパーは、清浄度の高いVertex自動製造工程(ISOクラス3のクリーンルーム)で生産されます。無人の完全自動化されたワイパーの製造は人間による関与を排除する事により微生物汚染のリスクを最小限に抑制されます。



TX3044P Sterile Vertex® (バーテックス)

70%変性エタノール USPグレード / 30%精製水 USPグレード
31cm×31cm、100%ポリエステルダブル・ニット
25枚/袋、5袋/箱
ISO Class 3-5(Class 100 - 10,000)
Vertex®レーザーカット
ガンマ線滅菌(10⁻⁶無菌保証レベル(SAL))
3重包装、エンドトキシン<0.25EU/ml

70% Ethanol含浸

品番: 3-9022-01



TX3049P Sterile Vertex® (バーテックス)

70% IPA USPグレード / 30% 精製水 USPグレード
23cm×23cm、100%ポリエステルダブル・ニット
25枚/袋、5袋/箱
ISO Class 3-5(Class 100 - 10,000)
Vertex®レーザーカット
ガンマ線滅菌(10⁻⁶無菌保証レベル(SAL))
3重包装、エンドトキシン<0.25EU/ml

70% IPA含浸

品番: 3-9021-01



TX3042P Sterile Vertex® (バーテックス)

70% IPA USPグレード / 30% 精製水 USPグレード
31cm×31cm、100%ポリエステルダブル・ニット
25枚/袋、5袋/箱
ISO Class 3-5(Class 100 - 10,000)
Vertex®レーザーカット
ガンマ線滅菌(10⁻⁶無菌保証レベル(SAL))
3重包装、エンドトキシン<0.25EU/ml

70% IPA含浸

品番: 3-9021-02

TechniSatワイパーは、全てのアプリケーションでの使用に適した経済的な不織布(セルロース/ポリエステル)ワイパーです。



STX1068 Sterile TechniSat® (テクニサット)

70%変性エタノール USPグレード / 30% 精製水 USPグレード
18cm×28cm、45%ポリエステル / 55%セルロース(不織布)
50枚/袋、20袋/箱
ISO Class 5-8
ガンマ線滅菌(10⁻⁶無菌保証レベル(SAL))
2重包装

70% Ethanol含浸

品番: 3-9020-01



材質	裁断処理	サブブランド名	サイズ (インチ)	枚数	袋数	プリウエットワイパー		枚数	袋数	滅菌プリウエットワイパー		ISO	Grade		
						70% IPA	70% Ethanol			70% IPA	70% Ethanol				
ポリエステル	シールドボーダー (熱溶着)	AlphaSat [®] 10 (Vectra Alpha [®] 10)	9 x 9					20	20	TX3285 (4-1886-01)		2-7	A-D		
			12 x 12					50	5	TX3280 (4-1886-02)					
		QuanSat [™] (Vectra QuanTex [™])	9 x 9	50	12	TX1084 (4-1893-01)						3-7	A-D		
	シールドエッジ	Vertex [®] HS	9 x 9	75	4	TX49P (4-1892-01)			25	5	TX3049P (3-9021-01)		3-7	A-D	
			12 x 12			TX42P (4-1892-02)			25	5	TX3042P (3-9021-02)	TX3044P (3-9022-01)			
			AlphaSat [®] (AlphaSorb [®] HC)	12 x 12					25	5	TX3252 (4-1885-01)		4-8	A-D	
				4 x 4	200	4	TX1034 (4-1891-01)							4-8	A-D
				6 x 6	75	12	TX1036 (4-1891-02)								
	9 x 9	50	4	TX1039 (4-1891-03)											
	55%セルロース/ 45%ポリエステル	カットエッジ	TechniCoth [®]	9 x 11	70	12	TX1041 (4-1890-01)			50	20	TX3214 (4-1884-01)		5-8	B-D
50					24	TX1065 (4-1890-03)			20	24	TX3217 (4-1884-02)				
6 x 8				100	12	TX1045 (4-1890-02)									
7 x 11				200	4	TX1067 (4-1890-04)									
7 x 11				25	20		TX1068 (4-1889-01)		50	20		STX1068 (3-9020-01, -51)			
ポリプロピレン		PolySat [®]	7 x 11	200	4	TX1040 (4-1888-01)						5-8	B-D		
			9 x 11	50	24	TX1051 (4-1888-02)			50	20	TX3213 (4-1883-01)				
									20	24	TX3216 (4-1883-02)				
			6 x 11	75	24	TX8723 (4-1888-03)									

*赤い文字の商品は2020年の新商品です。

