

# 水分活性測定装置

小型で便利。幅広いレンジで水分活性が測定できます。



## 水分活性測定装置

品番	型番	タイプ	本体サイズ(mm)	価格(税抜)
4-2453-01	MD-AW1	測定のみ	120×60×58	¥125,000
4-2453-02	MD-AW2	簡易メモリ付(20件)		¥140,000
4-2453-03	MD-AW3	ログ記録可(999件)		¥160,000
4-2453-11	交換用シャーレ 1箱(100枚入)			¥980



- 卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
- 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
- サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
- AW 2/3の2機種は時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。
- AW 2は簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡っての確認に便利です。
- AW 3は999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。

### 仕様

- 本体サイズ：120×60×58mm ● 本体材質：ステンレス(SUS304)
- 測定方式：静電容量式湿度センサー ● 測定範囲：0.00～1.00Aw
- 測定精度：±0.03Aw(0～0.9Aw)、  
±0.04Aw(0～0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
- 分解能：0.01Aw
- 電源：単3乾電池×2本(テスト用付属)
- 付属品：サンプルカップ100枚(材質：PS)、  
交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
- 重量：0.6kg(電池含む)

## 水分活性測定装置

点検検査書付

品番	型番	仕様	価格(税抜)
4-2453-01-22	MD-AW1	点検検査書付	¥135,000
4-2453-02-22	MD-AW2		¥150,000
4-2453-03-22	MD-AW3		¥170,000



※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。  
※有償にてIQ/OQサービス承ります。



ご用命は信用ある販売代理店へ

※本チラシは2021年12月作成分です。  
ご購入の際は最新の情報をご確認ください。