

インキュベーター用シェーカー

NEW

AXEL



インキュベーター庫外から

操作が可能！



<セット例>
 本体 (ISS-20)
 +ラバーマット付プラットホーム (RP-F)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
4-3879-01	ISS-20	本体	¥ 116,000
4-3879-11	RP-F	ラバーマット付プラットホーム	¥ 17,000
4-3879-12	FH-100	フラスコホルダー(100mL×20本)	¥ 36,000
4-3879-13	FH-250	フラスコホルダー(250mL×12本)	¥ 29,000
4-3879-14	SPH	スプリングホルダー	¥ 40,000

※本体にプラットホーム・フラスコホルダー・スプリングホルダーは付属していません。

- CO₂インキュベーター内で使用可能です。
- コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
- タイマーと回転数をデジタルで表示します。

■仕様

- 回転速度: 50~300rpm
- 回転半径: 10mm
- タイマー: 1分~99時間59分
- 負荷荷重: 最大2.5kg
- 表示: LED (回転数、タイマー)
- モーター: ブラシレスモーター
- サイズ: 本体/270×320×112mm、
コントローラー/220×132×64mm
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 重量: 8kg

<オプション>




- RP-F
ラバーマット付きプラットホーム
※330×430mm



- FH-100
フラスコホルダー (100mL×20本)
※310×400mm



- FH-250
フラスコホルダー (250mL×12本)
※310×400mm



- SPH
スプリングホルダー
※300×370mm

ご用命は信用ある販売代理店へ