

## ■ねじロデシケーターの寸法

(単位:mm)

呼称	$\phi A$	B	C	$\phi D$	$\phi E$	$\phi F$	G	H	中板
-150	215	154	85	172	(145)	(115)	105	(81)	142
-200	270	202	94	224	(195)	(160)	135	(115)	190
-250	320	235	109	274	(245)	(210)	165	(120)	240

## ■ねじロデシケーターの容量

呼称	中板より下	胴(中板より上~)	ふた
-150	500mL	2L	500mL
-200	1L	5	1L
-250	3	7	2

