


中心温度計 表面温度計

testo 905

- 回転式のディスプレイで簡単に測定値を確認
- 広い測定範囲：短時間なら+500℃まで測定可能
- 高速測定
- 簡単操作
- 大きいディスプレイ
- オートオフ機能



testo 905-T1は、液体、半固体、粉体、気体の温度測定に適したスティック型の中心温度計です。シャフトにはK熱電対センサが内蔵されており、広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。

testo 905-T2は、K熱電対センサを採用したバネ式の表面温度計です。センサヘッドはクロスバンドになっており、凸凹のある表面の温度を素早く確実に測定できます。空調機器、加熱機器、冷蔵設備の配管やバルブ等の表面温度測定に最適です。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 905-T1

同梱品：本体、乾電池

型番：0560 9055



testo 905-T2

同梱品：本体、乾電池

型番：0560 9056



一般テクニカルデータ

	testo 905-T1	testo 905-T2
測定範囲	-50~+350℃ (短時間~+500℃)	-50~+350℃ (短時間~+500℃)
精度 ±1 digit	±1℃ (-50~+99.9℃) 測定値の±1% (その他の範囲)	± (1℃、測定値の+1%)
分解能	0.1℃	0.1℃
動作温度	0~+40℃	0~+40℃
保管温度	-20~+70℃	-20~+70℃
バッテリー	単4乾電池×3	単4乾電池×3
バッテリー寿命	約1,000時間	約1,000時間
応答速度 (t99)	約10秒	約5秒
ディスプレイ	LCD	LCD
プローブ寸法	200mm×φ 3mm	150mm×φ 3mm (先端部 φ 12mm)
質量	80g	80g

testo 905-T1 校正	型番
校正 (温度) 指定ポイント 10 / 30 / 50℃	お問い合わせください
校正 (温度) 任意ポイント -30~+250℃	お問い合わせください

testo 905-T2 校正	型番
校正 (温度) 指定ポイント 50 / 100 / 150 / 200℃	お問い合わせください
校正 (温度) 指定ポイント 50~200℃	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2019.07)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp