

K熱電対センサ温度計

testo 925

空調設備などの温度測定に最適

K熱電対温度プローブ用（1チャンネル）

防水・防塵オプション（TopSafeプロテクタ）

最大/最小値表示機能

音響アラーム

ホールド機能

大型バックライト付ディスプレイ



testo 925 は、K熱電対の温度プローブを接続し、表面温度、気体温度、中心温度などさまざまな対象を測定できる実用的な温度計です。testo 925 なら、暖房設備、衛生設備、冷凍空調を含む空調設備などの温度測定業務にオールラウンドに対応します。

応答速度の速いK熱電対のプローブを接続することでスピーディな測定が可能。測定できる温度の範囲が広く、さまざまな温度測定の用途に役立ちます（測定範囲はプローブにより異なります）。

テクニカルデータ

testo 925

同梱品：本体、乾電池、出荷検査書

型番：0560 9250



センサ	K熱電対
測定範囲	-50～+1,000°C
精度 ±1 digit	± (0.5°C+測定値の0.3%) (-40～+900°C) ± (0.7°C+測定値の0.5%) (その他の範囲)
分解能	0.1°C (-50～+199.9°C) 1°C (その他の範囲)

一般テクニカルデータ

動作温度	-20～+50°C
保管温度	-40～+70°C
ハウジング材質	ABS
バッテリー	9V型ブロック型電池
バッテリー寿命	約200時間 (バックライト消灯時) 約68時間 (バックライト点灯時)
外形寸法	182×64×40mm
質量	171g



TopSafeプロテクタ (オプション)



プローブ接続口 (ミニチュアプラグ×1)

アクセサリ

測定器用アクセサリ	型番
9V型ブロック電池	0515 0025

プリンタ	型番
赤外線プリンタ	0554 0549
スベア感熱紙	0554 0568

収納ケース	型番
TopSafe プロテクタ (背面マグネット付き)	0516 0222
システムケース	0516 1200
システムケース	0516 1201
ソフトケース	0516 0191

その他	型番
K熱電対素線タイプ用ハンドル	0409 1092
K熱電対延長ケーブル	0554 0592
シリコン製ヒートペースト (14g)	0554 0004

校正	型番
校正 指定ポイント	お問い合わせください
校正 任意ポイント	お問い合わせください

K熱電対プローブ

プローブタイプ	外形寸法	測定範囲	精度	応答速度 t ₉₉	型番
気体温度プローブ					
◆ 気体温度プローブ ケーブル長: 1.2m	 115mm Ø 4mm	-60~+400°C	Class 2 ¹⁾	200秒	0602 1793
浸漬/芯温プローブ					
◆ 高速応答浸漬芯温プローブ ケーブル長: 1.2m	 Ø 1.5mm 300mm	-60~+1,000°C	Class 1 ¹⁾	2秒	0602 0593
◆ 高速応答防水浸漬芯温プローブ ケーブル長: 1.2m	 60mm 14mm Ø 5mm Ø 1.5mm	-60~+800°C	Class 1 ¹⁾	3秒	0602 2693
シースタイプフレキシブル 500mm	 Ø 1.5mm 500mm	-200~+1,000°C	Class 1 ¹⁾	5秒	0602 5792
シースタイプフレキシブル 1,000mm	 Ø 3mm 1,000mm	-200~+1,300°C	Class 1 ¹⁾	4秒	0602 5693
シースタイプフレキシブル 500mm	 Ø 1.5mm 500mm	-200~+40°C	Class 3 ¹⁾	5秒	0602 5793
◆ 防水型浸漬芯温プローブ ケーブル長: 1.2m	 114mm 50mm Ø 5mm Ø 3.7mm	-60~+400°C	Class 2 ¹⁾	7秒	0602 1293
表面温度プローブ					
◆ バドル型表面温度プローブ ケーブル長: 1.2m	 145mm 40mm Ø 8mm Ø 7mm	0~+300°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 0193
◆ 高速応答表面温度プローブ ケーブル長: 1.2m	 115mm Ø 5mm Ø 12mm	-60~+400°C	Class 2 ¹⁾	3秒	0602 0393
◆ 防水型表面温度プローブ ケーブル長: 1.2m	 115mm Ø 5mm Ø 6mm	-60~+300°C	Class 2 ¹⁾	30秒	0602 1993

◆ TopSafe プロテクタおよびこのプローブを装着時は防水仕様です。

1) 温度精度はEN 60584-2に準拠しており、Class 1 (-40~+1,000°C)、Class 2 (-40~+1,200°C)、Class 3 (-200~+40°C)です。各プローブは1つの精度クラスに対応します。

K熱電対プローブ

プローブ	外形寸法	測定範囲	精度	応答速度 t ₉₉	型番
表面温度プローブ					
◆L字型 高速応答プローブ 短時間であれば500°Cまで使用可 ケーブル長: 1.2m		-60~+300°C	Class 2 ¹⁾	3秒	0602 0993
◆防水型表面温度プローブ ケーブル長: 1.2m		-60~+1,000°C	Class 1 ¹⁾	20秒	0602 0693
フラッドヘッド表面温度プローブ 最長680mmの伸縮ロッド付き ケーブル長: 1.6m (ロッド伸縮と連動)		-50~+250°C	Class 2 ¹⁾	3秒	0602 2394
マグネットプローブ 20N ケーブル長: 1.6m		-50~+170°C	Class 2 ¹⁾	150秒	0602 4792
マグネットプローブ 10N ケーブル長: 1.6m		-50~+400°C	Class 2 ¹⁾		0602 4892
面ファスナー式 パイプ巻付型 表面温度プローブ パイプ外径120mmに使用可 ケーブル長: 1.5m		-50~+120°C	Class 1 ¹⁾	90秒	0628 0020
パイプクランプ表面温度プローブ パイプ外径5~65mmに使用可 ケーブル長: 1.2m		-60~+130°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 4592
パイプクランプ表面プローブ用 スペアセンサヘッド		-60~+130°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 0092
パイプクランププローブ パイプ外径15~25mmに使用可 ケーブル長: 1.2m		-50~+100°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 4692

◆ TopSafe プロテクタおよびこのプローブを装着時は防水仕様です。

1) 温度精度はEN 60584-2に準拠しており、Class 1 (-40~+1,000°C)、Class 2 (-40~+1,200°C)、Class 3 (-200~+40°C)です。各プローブは1つの精度クラスに対応します。

K熱電対プローブ

プローブ	外形寸法	測定範囲	精度	応答速度 t ₉₉	型番
食品用温度プローブ					
● 防水型食品用ステンレスプローブ ケーブル長：1.5m 保護等級：IP65	 125mm 30mm Ø 4mm Ø 3.2mm	-60～+400°C	Class 2 ¹⁾	3秒	0602 2292
防水型浸漬/芯温プローブ ケーブル長：1.0m (メタル)	 240mm Ø 4mm	-50～+230°C	Class 1 ¹⁾	15秒	0628 1292
素線タイプ温度プローブ					
素線タイプ温度プローブ ファイバーガラス被膜 800mm	 800mm Ø 1.5mm	-50～+400°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 0644
素線タイプ温度プローブ ファイバーガラス被膜 1500mm	 1,500mm Ø 1.5mm	-50～+400°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 0645
素線タイプ温度プローブ PTFE被膜 1500mm	 1,500mm Ø 1.5mm	-50～+250°C	Class 2 ¹⁾	5秒	0602 0646

● TopSafe プロテクタおよびこのプローブを装着時は防水仕様です。

1) 温度精度はEN 60584-2に準拠しており、Class 1 (-40～+1,000°C)、Class 2 (-40～+1,200°C)、Class 3 (-200～+40°C)です。各プローブは1つの精度クラスに対応します。

表面温度測定に関して

- ・記載の応答速度 (t₉₉) は60°Cのスチールまたはアルミの板上での測定結果です。
- ・記載の精度はプローブ精度です。
- ・実際の測定精度は表面の形状 (丸み)、測定対象の材質 (熱容量や熱伝達)、プローブ精度に依存します。
- ・記載の熱電対センサの測定範囲は実測可能な範囲を示します。精度保証範囲内は、EN 60584-2に準拠した温度精度です。

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2019.07)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp