

コードレス バッテリーバック[®]

Cordless Battery Vac

タイプ1 「Wet or Dry」乾湿切換選択吸引型

(乾式フィルターの着脱で乾いたゴミと液体の使い分け)
評判の「セミプロバック」Sp-1510のコードレスタイプです
アタッチメント収納台車付



Semipro-vac for Lithium ion Battery
Sp-1512-BT型

開放的な使用感 フルパワーで60分の使用 侮れない吸引力

コードレスとは「充電式」
「電池で動く」リチウムイオン電池で駆動します
このバキュームクリーナーには電源コードはありません
電源コンセントがない、電源コードを使いたくない、使えない
開放的な使用感と軽快なハンドリングを提供します
サブからメインへ、コードレス化は、今の本流です

用途

階段(工場・倉庫・オフィスビル・駅構内・空港等)、車両(電車・バス・航空機・船内)、
人通りの多い・人の集まる場所、スーパー、コンビニ、店舗、会議室、競技場、
美術・博物館の展示室やバックヤード、産業工場の機械周辺等

タイプ2 「Wet and Dry」乾湿両用同時吸引型

(乾式・湿式の区別なく粉も液体も自由自在に同時吸引できます)
乾式フィルターの着脱による使い分けがありません
特許「ハイブリッドシステム」搭載JX-2060のコードレスタイプです



Ver.4-TR for Lithium ion Battery
JX-2062-BT型



コードレス化の波が家庭用途に急速に進む中、後塵を拝する産業、工業用

コードがある事で困る事

電源コンセントが見つからない

コードがからむ

コードが短い

コードレス充電式への不満

吸引力が弱い

使用時間が短い

問題の解決 ⇒ 三立の充電式でコードレスなバキュームクリーナー

Wet or Dry

乾湿切替選択吸引型



Sp-1512-BT型

Wet and Dry

乾湿両用同時吸引型



JX-2062-BT型

■ フルパワー60分間の運転時間を実現



Li-ion00
リチウムイオン
電池は
リサイクルへ



- 新型充電式リチウムイオン電池
- 安心安全なPSE対応電池
- 過充電、過放電を防ぐ保護回路搭載
- 満充電は約3時間急速充電を避け安全優先
- 充電は本体に装着状態で行えます。

■ ブラシレスDCブロウモーター採用



- 強力な吸引力
- カーボンブラシが無いので排気には摩耗粉塵はありません。作業環境の空気を汚しません。
- 侮れない吸引力
吸引風量 1.8m³/min(最大)
真空度 マイナス12.5kPa(最大)

■ 大面積エレメントフィルター



- 細かな粉塵をしっかりキャッチ
- 集塵効率 99.5% at 5μm
- 材質はPE
- 汚れを洗えるウォッシュブルタイプ



■ 乾湿切替と乾湿同時吸引



←エレメントを外せば液体吸引



特殊サイクロン⇒
特許構造で乾湿同時吸引

■ 見える化の透明タンク



- ゴミ容器は中身が見える透明タンク
- 米国FDA準拠の安全な強化樹脂製(PCTG)
- 静電気を軽減する除電ワイヤーをタンク内にインサート(特許)
- 容積14ℓ(有効回収約8~10ℓ)


■ 仕様

特徴	機種	モーター出力	電圧	吸引風量(最大)	真空度(最大)	タンク容量	質量	騒音	寸法	付属品
Wet or Dry	Sp1512BT	400W	DC24V	1.8m ³ /min	12.5kPa	14ℓ(有効8ℓ)	約12kg	75dB	W415×L305×H595mm	φ32 S2セット
Wet and Dry	JX2062BT	400W	DC24V	1.7m ³ /min	12.5kPa	14ℓ(有効10ℓ)	約22kg	73dB	W445×L465×H870mm	φ32 L-Kセット

※引火性・爆発性・揮発性・高温等危険物は吸引できません。ご相談ください。仕様及び記載内容は予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。

■ Sp-1512-BT用付属アタッチメント


(S-2)



- 1 φ32×2mホース(TD)金具付
- 2 曲がり管
- 3 延長管2本組
- 4 フロアノズル(カーペット、床兼用)
- 5 スキマノズル
- 6 ウェットノズル

■ JX-2062-BT用付属アタッチメント

(L-K)



- 1 φ32×2mホース(TD)金具付
- 2 曲がり管
- 3 延長管2本組
- 4 スキマノズル
- 5 マスターノズル
- 6 ノボルト
- 7 ラバーバンパー
- 8 ブラシツール
- 9 スキーツール

■ HEPAフィルター付 (ご注文時オプション対応)



HEPAフィルターは殺菌HEPAフィルタータイプもあります。

※お客様のご要望にお応えできる豊富なオプションカスタマイズの製作もご用命ください。

販売店



工業用掃除機のブランドを目指す

三立機器株式会社

本社 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3-1-23 Tel. 048-430-3456 (代) Fax. 048-430-3639
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3(NLC新大阪アースビル1F) Tel. 06-6396-1661 (代) Fax. 06-6396-5411
 名古屋支店 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町11-13-3(カンテ-イシダ1F) Tel. 052-851-4530 (代) Fax. 052-851-7606
 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7(ニューいわきビル) Tel. 092-473-0250 (代) Fax. 092-473-1127
 広島営業所 〒730-0842 広島市中区舟入中町7-7(新光ビル) Tel. 082-292-4139 (代) Fax. 082-292-1463
 北日本営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町5-22-7 Tel. 022-236-6668 (代) Fax. 022-782-0604