

# HPLC キャップ部品の 組み合わせ例

2ポート～4ポート  
(①～③)  
のいずれかを選択。

2ポート、3ポート  
の場合は、チューブ  
固定部品⑤を選ぶ。

チューブ外径に合う  
インサートを選ぶ。  
例) 3.2mmチューブをご利用の  
場合は⑧になります。

フィルターを使う場合は  
メンブレンフィルターを  
選ぶ。

◎オプション  
使わないポートを  
密栓したい場合。



## HPLC ねじ口びん専用部品

No	品番	型番	品名	ねじ規格	入数
①	61-4412-16	017270-1A	HPLC 2ポートねじ口キャップ GL-45 (PP)	GL-45	2
②	61-4412-17	017270-2A	HPLC 3ポートねじ口キャップ GL-45 (PP)	GL-45	2
③	61-4412-18	017270-3A	HPLC 4ポートねじ口キャップセット GL-45 (PP)	GL-45	2
④	61-4412-19	017270-4	HPLC 4ポートねじ口キャップ用スペアパーツセット (PP/シリコン)	M-8	1
⑤	61-4412-22	017270-5A	HPLC 2・3ポートねじ口びん用青キャップ GL-14 (PP)	GL-14	2
⑥	61-4412-23	017270-6	HPLC 青キャップGL-14用インサート 1.6mm (PTFE/シリコン)	—	1
⑦	61-4412-24	017270-7	HPLC 青キャップGL-14用インサート 3.0mm (PTFE/シリコン)	—	1
⑧	61-4412-25	017270-8	HPLC 青キャップGL-14用インサート 3.2mm (PTFE/シリコン)	—	1
⑨	61-4412-26	017270-9	HPLC 青キャップGL-14用インサート 6.0mm (PTFE/シリコン)	—	1
⑩	61-4412-10	017270-10A	HPLC ねじ口キャップ用メンブレンフィルター (PBT)	—	2
⑪	61-4412-11	017270-11	HPLC 2・3ポートねじ口キャップ用メンブレンフィルターセット (PBT/PP)	GL-14	1
⑫	61-4412-12	017270-12	HPLC 4ポートねじ口キャップ用メンブレンフィルターセット (PBT/PP)	M-8	1
⑬	61-4412-13	017270-13A	HPLC 2・3ポートねじ口びん用赤キャップパッキン付 GL-14 (PBT)	GL-14	5
⑭	61-4412-14	017270-14A	HPLCパッキン (PTFE張りシリコンゴム) 赤キャップ GL-14用 (スペア)	GL-14	10
⑮	61-4412-15	017270-15	ガロンびんアダプター	GL-45/38	1