




シンプルな機能美を追求した
ラテラル・フォーシリーズ。
サイズ展開やオプションの組み合わせで、
様々な売場に対応します。

※安全のため、H180cmタイプは2連結以上のご使用をお勧めします。
※耐荷重は静止時の荷重です。什器上部に重量が偏るなどしない様均等に陳列してご使用ください。
また、商品を陳列したまま什器を移動させないでください。

LR.4 90/120
ラテラル・フォー


壁面タイプ



2-① 本体

※写真は2連結の状態です。

2-② 連結



3-① 本体

※写真は2連結の状態です。

3-② 連結

サイズ表

タイプ	W90cm		W120cm	
	本体	連結	本体	連結
幅(内寸)	W95.2cm (W90.2cm)	W92.7cm (W90.2cm)	W125.2cm (W120.2cm)	W122.7cm (W120.2cm)
奥行(内寸)	D40.5cm(D38cm)			
高さ	H240cm			

25%
最大耐荷重
100kg
幅違い
連結

1~4 ラテラル・フォー 壁面タイプ(H240cm)

[お客様組立](#)

商品種別	入数	W90cmタイプ		税込価格(本体価格)	W120cmタイプ		税込価格(本体価格)
		■ ホワイト ご注文番号	■ ブラック ご注文番号		■ ホワイト ご注文番号	■ ブラック ご注文番号	
		① 本体	1台		61-59-1-1	61-60-1-1	
② 連結	1台	61-59-1-2	61-60-1-2		61-59-2-2	61-60-2-2	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●重量/1-②-①17kg②10.7kg③④-①18kg②11.7kg ●アジャスター付き ボルト径:3/8w ※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※構造上、キャスターの取り付けはできません。●耐荷重/100kg



※写真はP.89図の使用例(オプション別売)で、2連結の状態です。

壁面タイプ専用オプション




ディスプレイに使える上部ネットです。天井が見えることで、売場を明るく演出できます。

1 2 上部ネット

商品種別	入数	1 ホワイト	2 ブラック	税込価格(本体価格)
		ご注文番号	ご注文番号	
①W90cm用	1セット	61-542-57-1	61-542-58-1	
②W120cm用	1セット	61-542-57-2	61-542-58-2	

●セット内容/ネット×1 受け金具×4 ●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/ネット面:①W89.6②W119.6×D35.1×H2.3cm ネットピッチ:5cmφ3mm ●耐荷重/5kg



仕器の転倒防止用具です。


3 壁面固定金具 40mm角用

お客様組立 工具必要

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ホワイト	61-554-14-1	1個	
②ブラック	61-554-14-2	1個	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/W50×D44×H50mm 1.6mm厚 ネジ穴:φ4.5mm ●1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。SF中央片面タイプ・SF壁面タイプ(パネル付き)・SF強化型・LR4(壁面タイプ)にご使用いただけます。※背面にコードを通せるように仕器と壁の間にスキマができる仕様です。※ビスの種類によって必要な工具が異なります。

中央タイプ H180cm



⑤エクリュ ⑥アジアンウォール
天板サイズはP.91(W90cm)・P.92(W120cm)でご確認ください。

▶サイズ表

タイプ	W90cm		W120cm	
	本体	連結	本体	連結
幅(内寸)	W95.2cm (W90.2cm)	W92.7cm (W90.2cm)	W125.2cm (W120.2cm)	W122.7cm (W120.2cm)
奥行(内寸)	D40.5cm(D35.5cm)			
高さ	H180cm			

25% 最大耐荷重 100kg 幅違い連結

4~7 ラテラル・フォー 中央タイプ(H180cm) W90cmタイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結		税込価格(本体価格)
		1 ホワイト	2 ブラック		1 ホワイト	2 ブラック	
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	ご注文番号	
①ガラス	1セット	61-758-90-1	61-758-92-1		61-758-91-1	61-758-93-1	
②エクリュ	1セット	61-758-90-2	61-758-92-2		61-758-91-2	61-758-93-2	
③ホワイト	1セット	61-758-90-3	61-758-92-3		61-758-91-3	61-758-93-3	
④ダークブラウン	1セット	61-758-90-4	61-758-92-4		61-758-91-4	61-758-93-4	
⑤ラステック柄	1セット	61-758-90-5	61-758-92-5		61-758-91-5	61-758-93-5	
⑥アジアンウォール	1セット	61-758-90-6	61-758-92-6		61-758-91-6	61-758-93-6	
⑦シナ×シナ積層単板	1セット	61-758-90-7	61-758-92-7		61-758-91-7	61-758-93-7	


●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム:①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板:①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/①14.2kg②③④⑤⑥⑦8.7kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせでご利用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。※安全のため、H180cmタイプは2連結以上のご使用をお勧めします。※耐荷重は静止時の荷重です。仕器上部に重量が偏るなどしない様均等に陳列してご使用ください。また、商品を陳列したまま仕器を移動させないでください。●耐荷重/100kg(均等荷重)

8~11 ラテラル・フォー 中央タイプ(H180cm) W120cmタイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結		税込価格(本体価格)
		1 ホワイト	2 ブラック		1 ホワイト	2 ブラック	
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	ご注文番号	
①ガラス	1セット	61-758-94-1	61-758-96-1		61-758-95-1	61-758-97-1	
②エクリュ	1セット	61-758-94-2	61-758-96-2		61-758-95-2	61-758-97-2	
③ホワイト	1セット	61-758-94-3	61-758-96-3		61-758-95-3	61-758-97-3	
④ダークブラウン	1セット	61-758-94-4	61-758-96-4		61-758-95-4	61-758-97-4	
⑤ラステック柄	1セット	61-758-94-5	61-758-96-5		61-758-95-5	61-758-97-5	
⑥アジアンウォール	1セット	61-758-94-6	61-758-96-6		61-758-95-6	61-758-97-6	
⑦シナ×シナ積層単板	1セット	61-758-94-7	61-758-96-7		61-758-95-7	61-758-97-7	

●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム:①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板:①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/⑧⑨15kg⑩⑪9.5kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせでご利用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。※安全のため、H180cmタイプは2連結以上のご使用をお勧めします。※耐荷重は静止時の荷重です。仕器上部に重量が偏るなどしない様均等に陳列してご使用ください。また、商品を陳列したまま仕器を移動させないでください。●耐荷重/100kg(均等荷重)



8~⑨

- スクエア フレーム
- ブロック フレーム
- ラテラル・フォー
- LR30
- TR
- TW
- リスタ
- ストレージ シェルフ
- メタルシステム
- ワイヤーラック
- ワイヤーラック オプション
- アルテン

中央タイプ W90cm

▶サイズ表

タイプ	W90cm	
	本体	連結
幅(内寸)	W95.2cm (W90.2cm)	W92.7cm (W90.2cm)
奥行(内寸)	D40.5cm (D35.5cm)	
高さ	H135cm・H150cm	

▶天板 サイズ表


	ガラス天板セット	木天板セット
幅(ガラス実寸)	W90.2cm (W87.4cm)	W90.2cm
奥行(ガラス実寸)	D40cm (37.2cm)	D40cm

25mm
ピンチ

最大
耐荷重
100kg

3/8w
キヌスター
対応

幅違い
連結



1-① 本体

※写真は2連結の状態です。

3-① 連結



①ガラス ②エクリュ ③ホワイト ④ダークブラウン ⑤ラステック柄



⑥アジアンウォール ⑦シナ×積層単板



ラテラル・フォー中央タイプを
動画でご紹介


※スマートフォンタブレットでも視聴可能。



1-①×2 使用例



2-⑤



5-④

1~4 ラテラル・フォー 中央タイプ(H135cm) W90cmタイプ

お客様組立 ④ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結		税込価格(本体価格)
		① ホワイト	② ブラック		③ ホワイト	④ ブラック	
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	ご注文番号	
①ガラス	1セット	61-751-75-1	61-751-77-1		61-751-76-1	61-751-78-1	
②エクリュ	1セット	61-751-75-2	61-751-77-2		61-751-76-2	61-751-78-2	
③ホワイト	1セット	61-751-75-3	61-751-77-3		61-751-76-3	61-751-78-3	
④ダークブラウン	1セット	61-751-75-4	61-751-77-4		61-751-76-4	61-751-78-4	
⑤ラステック柄	1セット	61-751-75-5	61-751-77-5		61-751-76-5	61-751-78-5	
⑥アジアンウォール	1セット	61-751-75-6	61-751-77-6		61-751-76-6	61-751-78-6	
⑦シナ×積層単板	1セット	61-751-75-7	61-751-77-7		61-751-76-7	61-751-78-7	

●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/①11.2kg②③7.2kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。●耐荷重/100kg

5~8 ラテラル・フォー 中央タイプ(H150cm) W90cmタイプ

お客様組立 ④ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結		税込価格(本体価格)
		⑤ ホワイト	⑥ ブラック		⑦ ホワイト	⑧ ブラック	
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	ご注文番号	
①ガラス	1セット	61-751-79-1	61-751-81-1		61-751-80-1	61-751-82-1	
②エクリュ	1セット	61-751-79-2	61-751-81-2		61-751-80-2	61-751-82-2	
③ホワイト	1セット	61-751-79-3	61-751-81-3		61-751-80-3	61-751-82-3	
④ダークブラウン	1セット	61-751-79-4	61-751-81-4		61-751-80-4	61-751-82-4	
⑤ラステック柄	1セット	61-751-79-5	61-751-81-5		61-751-80-5	61-751-82-5	
⑥アジアンウォール	1セット	61-751-79-6	61-751-81-6		61-751-80-6	61-751-82-6	
⑦シナ×積層単板	1セット	61-751-79-7	61-751-81-7		61-751-80-7	61-751-82-7	

●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/⑤⑥11.2kg⑦⑧7.7kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。●耐荷重/100kg

- スクエア フレーム
- ブロック フレーム
- ラテラル・フォー
- LR30
- TR
- TW
- リスタ
- ストレージ シェルフ
- メタルシステム
- ワイヤラック
- ワイヤラック オプション
- アルデン



1-5-3-5×各2 使用例

中央タイプ W120cm

▶ サイズ表

タイプ	W120cm	
	本体	連結
幅 (内寸)	W125.2cm (W120.2cm)	W122.7cm (W120.2cm)
奥行 (内寸)	D40.5cm(D35.5cm)	
高さ	H135cm・H150cm	

25%
耐荷重
100kg

最大
3/8"
キャスター
対応

幅違い
連結

▶ 天板 サイズ表


	ガラス天板セット	木天板セット
幅 (ガラス実寸)	W120.2cm (W117.4cm)	W120.2cm
奥行 (ガラス実寸)	D40cm (37.2cm)	D40cm



2-5 本体

※写真は2連結の状態です。

4-5 連結




① ガラス

② エクリュ

③ ホワイト

④ ダークブラウン

⑤ ラスティック柄



⑥ アジアンウォール ⑦ シナ×積層単板

スクエア
フレーム
ブロック
フレーム

ラテラル・フォー

LR30

TR

TW

リスタ

ストレージ
シェルフ

メタルシステム

ワイヤーラック

ワイヤーラック
オプション

アルテン




1-3

1~4 ラテラル・フォー 中央タイプ(H135cm) W120cmタイプ

お客様組立 ⚠️ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結				
		① ホワイト	② ブラック		③ ホワイト		④ ブラック		
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	
① ガラス	1セット	61-751-83-1	61-751-85-1		61-751-84-1			61-751-86-1	
② エクリュ	1セット	61-751-83-2	61-751-85-2		61-751-84-2			61-751-86-2	
③ ホワイト	1セット	61-751-83-3	61-751-85-3		61-751-84-3			61-751-86-3	
④ ダークブラウン	1セット	61-751-83-4	61-751-85-4		61-751-84-4			61-751-86-4	
⑤ ラスティック柄	1セット	61-751-83-5	61-751-85-5		61-751-84-5			61-751-86-5	
⑥ アジアンウォール	1セット	61-751-83-6	61-751-85-6		61-751-84-6			61-751-86-6	
⑦ シナ×積層単板	1セット	61-751-83-7	61-751-85-7		61-751-84-7			61-751-86-7	

●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム:①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板:①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/①12kg②③8kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。 ※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。 ●耐荷重/100kg



6-7

5~8 ラテラル・フォー 中央タイプ(H150cm) W120cmタイプ

お客様組立 ⚠️ドライバー必要

商品種別	入数	本体		税込価格(本体価格)	連結		税込価格(本体価格)
		⑤ ホワイト	⑥ ブラック		⑦ ホワイト	⑧ ブラック	
		ご注文番号	ご注文番号		ご注文番号	ご注文番号	
① ガラス	1セット	61-751-87-1	61-751-89-1		61-751-88-1	61-751-90-1	
② エクリュ	1セット	61-751-87-2	61-751-89-2		61-751-88-2	61-751-90-2	
③ ホワイト	1セット	61-751-87-3	61-751-89-3		61-751-88-3	61-751-90-3	
④ ダークブラウン	1セット	61-751-87-4	61-751-89-4		61-751-88-4	61-751-90-4	
⑤ ラスティック柄	1セット	61-751-87-5	61-751-89-5		61-751-88-5	61-751-90-5	
⑥ アジアンウォール	1セット	61-751-87-6	61-751-89-6		61-751-88-6	61-751-90-6	
⑦ シナ×積層単板	1セット	61-751-87-7	61-751-89-7		61-751-88-7	61-751-90-7	

●セット内容/本体(連結)×1 天板×1 ●素材/フレーム:①天板枠:スチール製 粉体塗装 天板:①透明ガラス5mm厚②~⑥木製 強化コート紙貼り⑦シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●重量/⑤13kg⑥⑦8.5kg(※天板を除く) ●アジャスター付き ボルト径:3/8w 天板は固定です。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。 ※⑦素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。 ●耐荷重/100kg

棚オプション

ラテラル・フォーの受け金具は、全て同色で仕上げをしているので、正面・側面どちらから見てもスッキリとした印象に。

ホワイトフレームに取り付けた場合



ブラックフレームに取り付けた場合



1～4 木棚セット

商品種別	入数	ホワイト				ブラック			
		① W90cmタイプ		② W120cmタイプ		③ W90cmタイプ		④ W120cmタイプ	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1セット	61-751-91-1		61-751-92-1		61-751-93-1		61-751-94-1	
②ホワイト	1セット	61-751-91-2		61-751-92-2		61-751-93-2		61-751-94-2	
③ダークブラウン	1セット	61-751-91-3		61-751-92-3		61-751-93-3		61-751-94-3	
④ブラック	1セット	61-751-91-4		61-751-92-4		61-751-93-4		61-751-94-4	
⑤ラステック柄	1セット	61-751-91-5		61-751-92-5		61-751-93-5		61-751-94-5	
⑥アンティークホワイト	1セット	61-751-91-6		61-751-92-6		61-751-93-6		61-751-94-6	
⑦オークフロマージュ	1セット	61-751-91-7		61-751-92-7		61-751-93-7		61-751-94-7	
⑧アジアンウォール	1セット	61-751-91-8		61-751-92-8		61-751-93-8		61-751-94-8	
⑨シナ×シナ単板	1セット	61-751-91-9		61-751-92-9		61-751-93-9		61-751-94-9	
⑩シナ×積層単板	1セット	61-751-91-10		61-751-92-10		61-751-93-10		61-751-94-10	

●セット内容 / 木棚×1 受け金具×2 ●素材 / 受け金具: スチール製 粉体塗装 (①②ホワイト③④ブラック) 棚: 木製 ①～⑧強化コート紙貼り⑨⑩シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●サイズ / ①③W89.8②④W119.8×D40cm 棚厚: 26mm ●※⑨⑩素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。●耐荷重 / ①～③⑤30kg④⑥～⑩15kg



5～8 ガラス棚セット

商品種別	入数	ホワイト				ブラック			
		⑤ W90cmタイプ		⑥ W120cmタイプ		⑦ W90cmタイプ		⑧ W120cmタイプ	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① 枠無し 5mm厚	1セット	61-803-13-1		61-803-14-1		61-803-15-1		61-803-16-1	
② 枠無し 8mm厚	1セット	61-803-13-2		61-803-14-2		61-803-15-2		61-803-16-2	
③ スチール枠	1セット	61-803-13-3		61-803-14-3		61-803-15-3		61-803-16-3	
④ ラステック柄ガラス棚枠	1セット	61-803-13-4		61-803-14-4		61-803-15-4		61-803-16-4	

●セット内容 / ①②ガラス棚×1 補強用スペーサー×2 受け金具×2③④ガラス棚枠×1 ガラス棚×1 受け金具×2 ●素材 / 透明ガラス: ①③④5mm厚②8mm厚 受け金具: ③棚枠: スチール製 粉体塗装 (⑤⑥ホワイト⑦⑧ブラック) ①②スペーサー: スチール製 クロムメッキ④棚枠: 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ガラス実寸: ⑤⑦-①②W89.8×D39.8cm③W87×D37.2cm④W80×D30.2cm⑥⑧-①②W119.8×D39.8cm③W117×D37.2cm④W110×D30.2cm ●耐荷重 / 15kg



スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。

9 10 ガイドワイヤー φ6mm

商品種別	入数	⑨ W90cm用		⑩ W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① ホワイト	1本	61-777-59-1		61-777-60-1	
② ブラック	1本	61-777-59-2		61-777-60-2	

●素材 / スチール製 粉体塗装 ●サイズ / φ6mm ●欄干用プライスレール(P.57⑧)がご利用いただけます。

中央タイプ専用オプション



11 12 ラテラル・フォー中央専用木製ステージ フレーム直置きタイプ

商品種別	入数	⑪ W90cmタイプ		⑫ W120cmタイプ	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-751-96-1		61-751-97-1	
②ホワイト	1台	61-751-96-2		61-751-97-2	
③ダークブラウン	1台	61-751-96-3		61-751-97-3	
④ブラック	1台	61-751-96-4		61-751-97-4	
⑤ラステック柄	1台	61-751-96-5		61-751-97-5	
⑥アンティークホワイト	1台	61-751-96-6		61-751-97-6	
⑦オークフロマージュ	1台	61-751-96-7		61-751-97-7	
⑧アジアンウォール	1台	61-751-96-8		61-751-97-8	
⑨シナ×シナ単板	1台	61-751-96-9		61-751-97-9	
⑩シナ×積層単板	1台	61-751-96-10		61-751-97-10	

●セット内容 / 木棚×1 面ファスナー×8 ●素材 / 木製 ①～⑧強化コート紙貼り⑨⑩シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●サイズ / ⑪W89.8⑫W119.8×D40cm 棚厚: 26mm ●重量 / ⑪4kg⑫5kg ●※⑨⑩素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。●耐荷重 / 30kg

棚下照明



省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。



サイズ	W60cm	W90cm	W120cm
設計寿命	40,000時間		
消費電力	3.5W	5.5W	6.5W
全光束	500lm	750lm	1,050lm
照度	2,000lx		
平均色温度	昼光色(6,500K)・昼白色(5,000K)・電球色(3,000K)		
LED素子数	35粒		41粒
アンペア数	0.04A	0.06A	0.08A
連結可能数	30	20	15

1~4 LED棚下照明SSコネクタータイプ

商品種別	平型タイプ		斜めタイプ		入数	税込価格(本体価格)
	1 ホワイト	2 ブラック	3 ホワイト	4 ブラック		
	ご注文番号	ご注文番号	ご注文番号	ご注文番号		
①60cm用 昼光色	61-754-33-1	61-754-34-1	61-754-35-1	61-754-36-1	1セット	
②60cm用 昼白色	61-754-33-2	61-754-34-2	61-754-35-2	61-754-36-2	1セット	
③60cm用 電球色	61-754-33-3	61-754-34-3	61-754-35-3	61-754-36-3	1セット	
④90cm用 昼光色	61-754-33-4	61-754-34-4	61-754-35-4	61-754-36-4	1セット	
⑤90cm用 昼白色	61-754-33-5	61-754-34-5	61-754-35-5	61-754-36-5	1セット	
⑥90cm用 電球色	61-754-33-6	61-754-34-6	61-754-35-6	61-754-36-6	1セット	
⑦120cm用 昼光色	61-754-33-7	61-754-34-7	61-754-35-7	61-754-36-7	1セット	
⑧120cm用 昼白色	61-754-33-8	61-754-34-8	61-754-35-8	61-754-36-8	1セット	
⑨120cm用 電球色	61-754-33-9	61-754-34-9	61-754-35-9	61-754-36-9	1セット	

●セット内容/LED棚下照明・コードクリップ・コネクタ保護キャップ×各1 ●素材/フレーム:アルミ カバー:ポリカーボネート ●サイズ/照明器具:①②③W55④⑤⑥W84⑦⑧⑨W114×D2.7×H1.5cm⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①②③W55④⑤⑥W84⑦⑧⑨W114×D2.5×H2.5cm 両端コード:L9cm スチール棚へマグネットを用いて取り付けの場合、P.612⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿を使用する場合、最大1.2Aまで連続して連結いただけます。例えばW90cmであれば最大20連結まで可能です。サイズ違いを連結する場合はアンペア数の合計を計算の上ご使用ください。また、合計アンペアが1.2を超える場合はP.612⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿のラインコンセントとP.612⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿のコードをご利用ください。※器具同士の連結は合計1.2Aまでです。

LED棚下照明取付金具



ラテラル・フォー専用の①~④照明器具の支持金具です。

5 ラテラル・フォー専用取付金具セット

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ガラス天板枠用	61-777-61-1	1セット	
②ガラス中間棚枠用	61-777-61-2	1セット	
③ガラス棚用	61-777-61-3	1セット	
④木棚用	61-777-61-4	1セット	

●セット内容/取付金具×2 ●素材/①~③ステンレス④スチール製 ユニクロメッキ

バーオプション



6 7 角バーセット

⊕ドライバー必要

商品種別	入数	6 ホワイトフレーム用		7 ブラックフレーム用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① W90cmタイプ	1セット	61-59-14-1		61-60-14-1	
② W120cmタイプ	1セット	61-59-14-2		61-60-14-2	

●セット内容/角バー×1 受け金具×2 ●素材/角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装 (6)ホワイト(7)ブラック ●サイズ/角バー:①W88.5cm②W118.5cm 14×24mm角 ●バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。●耐荷重/①25kg②30kg



8 9 丸バーセット

⊕ドライバー必要

商品種別	入数	8 ホワイトフレーム用		9 ブラックフレーム用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① W90cmタイプ	1セット	61-59-13-1		61-60-13-1	
② W120cmタイプ	1セット	61-59-13-2		61-60-13-2	

●セット内容/丸バー×1 受け金具×2 ●素材/丸バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装 (8)ホワイト(9)ブラック ●サイズ/丸バー:①W88.5cm②W118.5cm φ25mm ●バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。●耐荷重/30kg

ガラス棚オプション



4点受け仕器のガラス棚対応

10 ガラス棚跳ね上がり防止ストッパー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①跳ね上がりストッパー	61-796-88-1	1セット	

●セット内容/4個(左右×各2) ●素材/スチール製 ユニクロメッキ ガラス面接地部:軟質樹脂 ●スリットピッチ25mm用 5~10mm厚のガラス棚用です。ダブルスリットにもご利用いただけます。



角バーオプションは P.71~76

トロッコ・収納ボックスなど
下部オプションは P.79~82

スクエア
フレーム
ブロック
フレーム
ラテラル・フォー
LR30
TR
TW
リスタ
ストレージ
シェルフ
メタルシステム
ワイヤーラック
ワイヤーラック
オプション
アルテン

下部オプション System Option

対応シリーズ仕器

- SF 90 スタンダードフレーム90
- SF 120 スタンダードフレーム120
- SF強化型 90 スタンダードフレーム強化型90
- SF強化型 120 スタンダードフレーム強化型120
- UR 90 ユニットラック90

- UR 120 ユニットラック120
- FP 90 F-PANEL90
- FP 120 F-PANEL120
- Rista+ 90 リスタプラス90
- Rista+ 120 リスタプラス120

- BR 50 90 ベーシックラック50 90
- BR 50 120 ベーシックラック50 120
- KS/KZ 90 KS/KZ90
- KS/KZ 120 KS/KZ 120

- LR.4 90 ラテラル・フォー壁面-中央タイプ90
- LR.4 120 ラテラル・フォー壁面-中央タイプ120
- LR30 90 LR30壁面-中央タイプ90
- LR30 120 LR30壁面-中央タイプ120

収納トロッコ



W60cmはW120cm幅の仕器に2台並べることができます。



1〜3 木製収納トロッコ

お客様組立 Ⓚドライバー必要

商品種別	入数	1 W60cm用		2 W90cm用		3 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-423-71-1		61-751-69-1		61-751-70-1	
② ホワイト	1台	61-423-71-2		61-751-69-2		61-751-70-2	
③ ダークブラウン	1台	61-423-71-3		61-751-69-3		61-751-70-3	
④ ブラック	1台	-		61-751-69-4		61-751-70-4	
⑤ ラスティック柄	1台	61-423-71-5		61-751-69-5		61-751-70-5	
⑥ アンティークホワイト	1台	-		61-751-69-6		61-751-70-6	
⑦ オークフロアマージュ	1台	-		61-751-69-7		61-751-70-7	
⑧ アジアンウォール	1台	-		61-751-69-8		61-751-70-8	
⑨ シナ	1台	-		61-751-69-9		61-751-70-9	

●素材 / 木製 ①〜⑧強化コート紙貼り ⑨シナ突き板貼り クリアラッカー塗装 ●サイズ / ①W56.4 ②W86.4 ③W116.4×D37×H32cm 内寸: ①W50.4 ②W80.4 ③W110.4×D33×H22cm ●重量 / ①6kg ②8kg ③13kg ●前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。 ※⑨素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。 ●耐荷重 / 20kg

1〜3共通

W60	SF 120 SF強化型 120 UR 120 Rista+ 120 FP 120 スチールタイプ
	BR 50 120 KS/KZ 120 LR.4 120 壁面タイプ LR30 120 壁面タイプ
W90	SF 90 SF強化型 90 UR 90 Rista+ 90 FP 90 スチールタイプ
	BR 50 90 KS/KZ 90 LR.4 90 壁面タイプ LR30 90 壁面タイプ
W120	SF 120 SF強化型 120 UR 120 Rista+ 120 FP 120 スチールタイプ
	BR 50 120 KS/KZ 120 LR.4 120 壁面タイプ LR30 120 壁面タイプ

浅型収納トロッコ



4〜6共通

W60	SF 120 SF強化型 120 UR 120 Rista+ 120 BR 50 120 KS/KZ 120 LR.4 120 壁面タイプ LR30 120 壁面タイプ	W90	SF 90 SF強化型 90 UR 90 Rista+ 90 BR 50 90 KS/KZ 90 LR.4 90 壁面タイプ LR30 90 壁面タイプ
-----	--	-----	--

高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
④⑤D27cmは、仕器エンドでの収納に最適です。



4〜6 木製浅型収納トロッコ

お客様組立 Ⓚドライバー必要

商品種別	入数	W60cm用		W90cm用			
		4 D27cm		5 D27cm		6 D37cm	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-760-2-1		61-423-76-1		61-423-77-1	
② ホワイト	1台	61-760-2-2		61-423-76-2		61-423-77-2	
③ ダークブラウン	1台	-		61-423-76-3		61-423-77-3	
④ ラスティック柄	1台	61-760-2-4		61-423-76-4		61-423-77-4	

●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ④W56.4 ⑤W86.4×D27×H28cm ⑥W86.4×D37×H28cm 内寸: ④W50.4 ⑤W80.4×D23×H18cm ⑥W80.4×D33×H18cm ●重量 / ④4.9kg ⑤7.5kg ⑥8kg ●前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、④⑤D30cmタイプ ⑥D40cmタイプをお求めください。 ●耐荷重 / 20kg

深型収納トロッコ



7 8共通

W90	SF 90 SF強化型 90 UR 90 FP 90 Rista+ 90 BR 50 90 KS/KZ 90 LR.4 90 壁面タイプ LR30 90 壁面タイプ	W120	SF 120 SF強化型 120 UR 120 FP 120 Rista+ 120 BR 50 120 KS/KZ 120 LR.4 120 壁面タイプ LR30 120 壁面タイプ
-----	--	------	---

大型商品の収納に最適です。



7 8 木製深型収納トロッコ

お客様組立 Ⓚドライバー必要

商品種別	入数	7 W90cm用		8 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-423-78-1		61-423-79-1	
② ホワイト	1台	61-423-78-2		61-423-79-2	
③ ダークブラウン	1台	61-423-78-3		61-423-79-3	
④ ラスティック柄	1台	61-423-78-4		61-423-79-4	

●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ⑦W86.4 ⑧W116.4×D37×H40.4cm 内寸: ⑦W80 ⑧W110×D33×H30.5cm ●重量 / ⑦9.4kg ⑧11.5kg ●前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。 ●耐荷重 / 20kg

お店に合わせて選べる
カラー
バリエーション



フォールディング木製収納トロッコ




1-1 使用例

1 2 共通

W90	SF 90	SF強化型 90	UR 90	Rista+ 90	FP 90	スチールタイプ	BR 50 90	KS/KZ 90
	LR.4 90	壁面タイプ	LR30 90	壁面タイプ				
W120	SF 120	SF強化型 120	UR 120	Rista+ 120	FP 120	スチールタイプ	BR 50 120	KS/KZ 120
	LR.4 120	壁面タイプ	LR30 120	壁面タイプ				

少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので
汚れ・キズが付きにくい!



折りたたみ時



2-2

動画で簡単組立紹介

※スマートフォンタブレットでも視聴可能。

1 2 木製フォールディング収納トロッコ

お客様組立 ⚠️ドライバー必要

商品種別	入数	1 W90cm		2 W120cm	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-777-57-1		61-777-58-1	
② ラスティック柄	1台	61-777-57-2		61-777-58-2	

●素材 / 木製メラミン化粧板 ●サイズ / ①W86.4 ②W116.4xD37.2×H32cm 内寸:①W80 ②W110 ×D32.8×H21.8cm ●重量 / ①10.8kg ②13.4kg ●耐荷重 / 20kg

収納ボックス 引き出しタイプ



3-3

3 4 共通

W90	SF 90	SF強化型 90	UR 90	FP 90	Rista+ 90
	LR.4 90	中央タイプ	LR30 90	中央タイプ	
W120	SF 120	SF強化型 120	UR 120	FP 120	Rista+ 120
	LR.4 120	中央タイプ	LR30 120	中央タイプ	



4-4

3 4 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ

商品種別	入数	3 W90cm用		4 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-46-10-1		61-46-11-1	
② ホワイト	1台	61-46-10-2		61-46-11-2	
③ ダークブラウン	1台	61-46-10-3		61-46-11-3	
④ ラスティック柄	1台	61-46-10-4		61-46-11-4	

●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ③W89.8 ④W119.8×D36.5×H32cm 内寸:③W80.6 ×D28.8×H18cm ④W51.8×D28.8×H18cm×2 台輪部分:③W86.1 ④W116.1×D34×H6.5cm ●重量 / ③18kg ④25kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。完成品でのお届けになります。●耐荷重 / 20kg

コの字テーブル付き 収納トロッコ



5-2



6-1

5 6 共通

W90	UR 90
W120	UR 120

5 6 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ

お客様組立 ⚠️ドライバー必要

商品種別	入数	5 W90cm用		6 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1セット	61-46-6-1		61-46-7-1	
② ホワイト	1セット	61-46-6-2		61-46-7-2	
③ ダークブラウン	1セット	61-46-6-3		61-46-7-3	
④ ラスティック柄	1セット	61-46-6-4		61-46-7-4	

●セット内容 / コの字テーブル・収納トロッコ×各1 ●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / コの字テーブル:⑤W89.8 ⑥W119.8×D40×H35.7cm 収納トロッコ:⑤W86.4 ⑥W116.4×D37×H32cm 内寸:⑤W80.4 ⑥W110.4×D33×H22cm ●重量 / ⑤17.3kg ⑥21.3kg ●裏面は化粧仕上げしています。コの字テーブル:アジャスター付き 収納トロッコ:前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) ●耐荷重 / コの字テーブル:30kg 収納トロッコ:20kg

木製台輪ステージ



8-9 使用例

天板と台輪が同色なので、
一体感ある仕上がりになっています。



7-8



8-7

7 8 木製台輪ステージ

商品種別	入数	7 W90cm用		8 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-751-71-1		61-751-72-1	
② ホワイト	1台	61-751-71-2		61-751-72-2	
③ ダークブラウン	1台	61-751-71-3		61-751-72-3	
④ ブラック	1台	61-751-71-4		61-751-72-4	
⑤ ラスティック柄	1台	61-751-71-5		61-751-72-5	
⑥ アンティークホワイト	1台	61-751-71-6		61-751-72-6	
⑦ オークフロマージュ	1台	61-751-71-7		61-751-72-7	
⑧ アジアンウォール	1台	61-751-71-8		61-751-72-8	
⑨ シナ×シナ単板	1台	61-751-71-9		61-751-72-9	
⑩ シナ×積層単板	1台	61-751-71-10		61-751-72-10	

●素材 / 木製 ①~⑧強化コート紙貼り⑨⑩シナ突き板貼りクリアラッカー塗装 ●サイズ / ⑦W89.8 ⑧W119.8×D40×H8cm 台輪部:⑦W86.1 ⑧W116.1×D37.5×H5.5cm ●重量 / ⑦5.5kg ⑧6.5kg ●アジャスター付き ※⑨⑩素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。●耐荷重 / 30kg

7 8 共通

W90	SF 90	SF強化型 90	UR 90	FP 90	Rista+ 90
	LR.4 90	壁面タイプ	LR30 90	壁面タイプ	
W120	SF 120	SF強化型 120	UR 120	FP 120	Rista+ 120
	LR.4 120	壁面タイプ	LR30 120	壁面タイプ	

スタンダード
フレーム(SF)

SF強化型

ユニットラック
(UR)

リスタプラス

F-PANEL
(FP)

BR50

KZ / KS

Rエンドユニット

木棚

スチール棚

ワイヤー
バスケット

ガラス棚

棚オプション

角バー

角バー
オプション

丸バー

下部オプション

直付柱

下部オプション System Option

対応シリーズ仕器

- SF 90 スタンダードフレーム90
- SF 120 スタンダードフレーム120
- SF強化型 90 スタンダードフレーム強化型90
- SF強化型 120 スタンダードフレーム強化型120
- UR 90 ユニットラック90

- UR 120 ユニットラック120
- FP 90 F-PANEL90
- FP 120 F-PANEL120
- Rista+ 90 リスタプラス90
- Rista+ 120 リスタプラス120

- BR 50 90 ベーシックラック50 90
- BR 50 120 ベーシックラック50 120
- KS/KZ 90 KS/KZ90
- KS/KZ 120 KS/KZ120

- LR 4 90 ラテラル・フォー壁面-中央タイプ90
- LR 4 120 ラテラル・フォー壁面-中央タイプ120
- LR30 90 LR30壁面-中央タイプ90
- LR30 120 LR30壁面-中央タイプ120

収納ボックス 丸棒脚タイプ

1 1~4 共通

W90	SF 90	SF強化型 90	UR 90	FP 90
	Rista+ 90	BR 50 90	LR 4 90	LR30 90
W120	SF 120	SF強化型 120	UR 120	
	FP 120	Rista+ 120	BR 50 120	
	LR 4 120	LR30 120		



3/4バックカウンターや島仕器として使えるように天板をメラミン製にしています。

1 2 木製収納ボックス ロータイプ 丸棒脚タイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	W90cm用		W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-651-74-1		61-651-75-1	
②ホワイト	1台	61-651-74-2		61-651-75-2	
③ダークブラウン	1台	61-651-74-3		61-651-75-3	
④ラステック柄	1台	61-651-74-4		61-651-75-4	

●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ①W89.8 ②W119.8×D40×H45cm 内寸: ①W85.6×D36.5×H33.9cm ②W55.8×D36.5×H33.9cm×2 丸棒脚部:H6.5cm ●重量 / ①17.5kg ②9.5kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重 / 30kg

3 4 木製収納ボックス ハイタイプ 丸棒脚タイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	W90cm用		W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-651-76-1		61-651-77-1	
②ホワイト	1台	61-651-76-2		61-651-77-2	
③ダークブラウン	1台	61-651-76-3		61-651-77-3	
④ラステック柄	1台	61-651-76-4		61-651-77-4	

●素材 / 木製 天板:メラミン化粧板 側板:強化コート紙貼り ●サイズ / ③W89.8 ④W119.8×D40×H71.5cm 内寸: ③W85.6×D36.5×H60.3cm ④W55.8×D36.5×H60.3cm×2 丸棒脚部:H6.5cm ●重量 / ③20.5kg ④30.5kg ●可動棚×③1枚 ④2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重 / 30kg

収納ボックス 台輪タイプ

5 10 共通

W90	SF 90	SF強化型 90	UR 90	FP 90	Rista+ 90
	LR 4 90	壁面タイプ	LR30 90	壁面タイプ	
W120	SF 120	SF強化型 120	UR 120	FP 120	Rista+ 120
	LR 4 120	壁面タイプ	LR30 120	壁面タイプ	



7/8バックカウンターや島仕器として使えるように天板をメラミン製にしています。

5 6 木製収納ボックス ロータイプ 台輪タイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	W90cm用		W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-651-78-1		61-651-79-1	
②ホワイト	1台	61-651-78-2		61-651-79-2	
③ダークブラウン	1台	61-651-78-3		61-651-79-3	
④ラステック柄	1台	61-651-78-4		61-651-79-4	

●素材 / 木製 強化コート紙貼り ●サイズ / ①W89.8 ②W119.8×D40×H44cm 内寸: ①W85.6×D36.5×H33.9cm ②W55.8×D36.5×H33.9cm×2 台輪部: ③W85.2 ④W115.2×D33.2×H5.5cm ●重量 / ⑤9kg ⑥11.5kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重 / 30kg

7 8 木製収納ボックス ハイタイプ 台輪タイプ

お客様組立 ドライバー必要

商品種別	入数	W90cm用		W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-651-80-1		61-651-81-1	
②ホワイト	1台	61-651-80-2		61-651-81-2	
③ダークブラウン	1台	61-651-80-3		61-651-81-3	
④ラステック柄	1台	61-651-80-4		61-651-81-4	

●素材 / 木製 天板:メラミン化粧板 側板:強化コート紙貼り ●サイズ / ⑦W89.8 ⑧W119.8×D40×H70.5cm 内寸: ⑦W85.6×D36.5×H60.3cm ⑧W55.8×D36.5×H60.3cm×2 台輪部: ⑨W85.2 ⑩W115.2×D33.2×H5.5cm ●重量 / ⑦22kg ⑧32.5kg ●可動棚×⑦1枚 ⑧2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重 / 30kg

9/10バックカウンターや島仕器として使えるように天板をメラミン製にしています。



お客様組立 ドライバー必要

9 10 木製収納ボックス ハイタイプ 引き出し&扉 台輪タイプ

商品種別	入数	W90cm用		W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①エクリュ	1台	61-47-4-1		61-47-5-1	
②ホワイト	1台	61-47-4-2		61-47-5-2	
③ダークブラウン	1台	61-47-4-3		61-47-5-3	
④ラステック柄	1台	61-47-4-4		61-47-5-4	

●素材 / 木製 天板:メラミン化粧板 側板:強化コート紙貼り ●サイズ / ⑨W89.8 ⑩W119.8×D40×H70.5cm 内寸:引き出し⑩W36 ⑩W51×D33×H7cm×2 収納部⑨W85.6 ⑩W115.6×D35.8×H46.8cm 台輪部⑨W85.2 ⑩W115.2×D33.2×H5.5cm ●重量 / ⑨24.5kg ⑩35kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。※可動棚は付いてません。●耐荷重 / 30kg

下部オプション

- スタンダードフレーム(SF)
- SF強化型
- ユニットラック(UR)
- リスタプラス
- F-PANEL(FP)
- BR50
- KZ/KS
- Rエンドユニット
- 木棚
- スチール棚
- ワイヤーバスケット
- ガラス棚
- 棚オプション
- 角バー
- 角バーオプション
- 丸バー
- 下部オプション
- 直付柱

収納ボックス スチール脚タイプ

1～12共通

W90	UR 90 FP 90
	LR.4 90 壁面タイプ LR30 90 壁面タイプ
W120	UR 120 FP 120
	LR.4 120 壁面タイプ LR30 120 壁面タイプ



1～4 木製収納ボックス ロータイプ

お客様組立 Ⓡドライバー必要

商品種別	入数	黒革風塗装				クロームメッキ			
		1 W90cm用		2 W120cm用		3 W90cm用		4 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-651-82-1		61-651-83-1		61-651-84-1		61-651-85-1	
② ホワイト	1台	61-651-82-2		61-651-83-2		61-651-84-2		61-651-85-2	
③ ダークブラウン	1台	61-651-82-3		61-651-83-3		61-651-84-3		61-651-85-3	
④ ラスティック柄	1台	61-651-82-4		61-651-83-4		61-651-84-4		61-651-85-4	

●素材/木製 強化コート紙貼り 脚部:スチール製 1黒革風塗装 2クロームメッキ ●サイズ/1W89.8 2W119.8×D40×H53.5cm 内寸:1W85.6×D36.5×H33.9cm 2W55.8×D36.5×H33.9cm×2 スチール脚部:1W89.4 2W119.4×D37.4×H15cm ●重量/111.2kg 213.8kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重/30kg



5～8バックカウンターや島什器として使えるように天板をメラミン製にしています。

5～8 木製収納ボックス ハイタイプ

お客様組立 Ⓡドライバー必要

商品種別	入数	黒革風塗装				クロームメッキ			
		5 W90cm用		6 W120cm用		7 W90cm用		8 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-651-86-1		61-651-87-1		61-651-88-1		61-651-89-1	
② ホワイト	1台	61-651-86-2		61-651-87-2		61-651-88-2		61-651-89-2	
③ ダークブラウン	1台	61-651-86-3		61-651-87-3		61-651-88-3		61-651-89-3	
④ ラスティック柄	1台	61-651-86-4		61-651-87-4		61-651-88-4		61-651-89-4	

●素材/木製 天板:メラミン化粧板 側板:強化コート紙貼り 脚部:スチール製 5黒革風塗装 6クロームメッキ ●サイズ/5W89.8 6W119.8×D40×H80cm 内寸:5W85.6×D36.5×H60.3cm 6W55.8×D36.5×H60.3cm×2 スチール脚部:5W89.4 6W119.4×D37.4×H15cm ●重量/527.5kg 636.4kg ●可動棚×5 71枚 82枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取付けできます。アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。●耐荷重/30kg



9～12バックカウンターや島什器として使えるように天板をメラミン製にしています。

9～12 木製収納ボックス ハイタイプ 引き出し&扉

お客様組立 Ⓡドライバー必要

商品種別	入数	黒革風塗装				クロームメッキ			
		9 W90cm用		10 W120cm用		11 W90cm用		12 W120cm用	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
① エクリュ	1台	61-423-96-1		61-423-97-1		61-423-98-1		61-423-99-1	
② ホワイト	1台	61-423-96-2		61-423-97-2		61-423-98-2		61-423-99-2	
③ ダークブラウン	1台	61-423-96-3		61-423-97-3		61-423-98-3		61-423-99-3	
④ ラスティック柄	1台	61-423-96-4		61-423-97-4		61-423-98-4		61-423-99-4	

●素材/木製 天板:メラミン化粧板 側板:強化コート紙貼り 脚部:スチール製 9黒革風塗装 10クロームメッキ ●サイズ/9W89.8 10W119.8×D40×H80cm 内寸:引き出し11W36 12W51×D33×H7cm×2 収納部9W85.6 10W115.6×D35.8×H46.8cm スチール脚部:9W89.4 10W119.4×D37.4×H15cm ●重量/929kg 1040kg ●アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。※可動棚は付いていません。●耐荷重/30kg

スタンダード
フレーム(SF)

SF強化型

ユニットラック
(UR)

リスタプラス

F-PANEL
(FP)

BR50

KZ/KS

Rエンドユニット

木棚

スチール棚

ワイヤー
バスケット

ガラス棚

棚オプション

角バー



角バー
オプション

丸バー

下部オプション

直付柱

角バー用フック




この字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。

1 スリムフックハンガー(φ4mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-43-26-1	10本	
②L10cm	61-43-26-2	10本	
③L15cm	61-43-26-3	10本	
④L20cm	61-43-26-4	10本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ4mm ●耐荷重/2kg




2 フックハンガー(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-55-1	10本	
②L10cm	61-423-55-2	10本	
③L15cm	61-423-55-3	10本	
④L20cm	61-423-55-4	10本	
⑤L25cm	61-423-55-5	10本	
⑥L30cm	61-423-55-6	10本	
⑦L35cm	61-423-55-7	10本	

セット販売 まとめ買いがお得

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
⑧L5cm	61-423-55-8	100本	
⑨L10cm	61-423-55-9	100本	
⑩L15cm	61-423-55-10	100本	
⑪L20cm	61-423-55-11	100本	
⑫L25cm	61-423-55-12	100本	
⑬L30cm	61-423-55-13	100本	
⑭L35cm	61-423-55-14	100本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg



上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。


3 2段フックハンガー(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-56-1	5本	
②L10cm	61-423-56-2	5本	
③L15cm	61-423-56-3	5本	
④L20cm	61-423-56-4	5本	
⑤L25cm	61-423-56-5	5本	
⑥L30cm	61-423-56-6	5本	

セット販売 まとめ買いがお得

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
⑦L5cm	61-423-56-7	50本	
⑧L10cm	61-423-56-8	50本	
⑨L15cm	61-423-56-9	50本	
⑩L20cm	61-423-56-10	50本	
⑪L25cm	61-423-56-11	50本	
⑫L30cm	61-423-56-12	50本	


●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg



4 フックハンガー ホワイト(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-61-1	10本	
②L10cm	61-423-61-2	10本	
③L15cm	61-423-61-3	10本	
④L20cm	61-423-61-4	10本	
⑤L25cm	61-423-61-5	10本	


●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg



5 フックハンガー ブラック(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-62-1	10本	
②L10cm	61-423-62-2	10本	
③L15cm	61-423-62-3	10本	
④L20cm	61-423-62-4	10本	
⑤L25cm	61-423-62-5	10本	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg




直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプで最も耐荷重が高いフックです。

6 フックねじ付き(φ12mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L25cm	61-423-59-1	1本	
②L30cm	61-423-59-2	1本	
③L35cm	61-423-59-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ12mm ●角バー固定用ねじ付き ●耐荷重/①8kg②③5kg




2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取付けられます。

7 2段フックハンガー ホワイト(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-63-1	5本	
②L10cm	61-423-63-2	5本	
③L15cm	61-423-63-3	5本	
④L20cm	61-423-63-4	5本	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg




2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取付けられます。

8 2段フックハンガー ブラック(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L5cm	61-423-64-1	5本	
②L10cm	61-423-64-2	5本	
③L15cm	61-423-64-3	5本	
④L20cm	61-423-64-4	5本	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg



直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。

9 補強付きフック(φ8mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L25cm	61-43-23-1	1本	
②L30cm	61-43-23-2	1本	
③L35cm	61-43-23-3	1本	

セット販売 まとめ買いがお得

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
④L25cm	61-43-23-4	10本	
⑤L30cm	61-43-23-5	10本	
⑥L35cm	61-43-23-6	10本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ8mm ●耐荷重/①④7kg②③⑤⑥4kg


スタンダードフレーム(SF)
SF強化型
ユニットラック(UR)
リスタプラス
F-PANEL(FP)
BR50
KZ/KS
Rエンドユニット
木棚
スチール棚
ワイヤーバスケット
ガラス棚
棚オプション
角バー
角バーオプション
丸バー
下部オプション
直付柱



1 使用例



1 使用例




商品の形状を選ばずにフェイスアウト陳列ができます。平らなものなら重ね置きも可能。傾斜により低位置の陳列でも目に付きやすくなります。

1 傾斜ディスプレイフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①傾斜フック	61-796-86-1	1本	
②ブライスホルダー	61-796-86-2	10枚	


●素材/①スチール製 クロームメッキ②塩化ビニル ●サイズ/① W24×H30.6cm②W17×H15.8cm ①φ6mm 傾斜角度:45° ござれ止め:W15cm ●耐荷重/①5kg



2 ニッケルサテン フックハンガー(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L10cm	61-44-7-1	5本	
②L15cm	61-44-7-2	5本	
③L20cm	61-44-7-3	5本	

●素材/スチール製 ニッケルサテン仕上げ ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg



3 アンティークゴールド フックハンガー(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L10cm	61-44-9-1	5本	
②L15cm	61-44-9-2	5本	

●素材/スチール製 アンティークゴールドメッキ ●サイズ/φ6mm ●※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラつきがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。 ●耐荷重/2kg



4 使用例

日付管理が必要な商品のフック陳列に最適です。

4 先入れ先出しフック 返品不可 代引不可 別送

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L16cm	61-758-89-1	10本	
②L21cm	61-758-89-2	10本	
③L26cm	61-758-89-3	10本	

●セット内容/内フック・外フック×各1 ●素材/内フック:スチール製 クロームメッキ 外フック:ステンレス 外フック先端:樹脂 ●サイズ/内フック:φ5mm 外フック:φ6.5mm ●内フックを外フックに収納する際は、奥までしっかりと収納してください。 ●耐荷重/1kg

約3営業日後の出荷




掛け時計など1点掛ける商品の陳列に最適です。

5 1点掛けフック(φ3mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①1点掛けフック	61-43-29-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/L1cm φ3mm ●耐荷重/1kg



前後にフック部のあるダブルタイプ。両面使いや陳列量アップに有効です。

6 両面フックハンガー(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①10+10cm	61-777-53-1	1本	
②10+15cm	61-777-53-2	1本	
③15+15cm	61-777-53-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ6mm ●耐荷重/2kg(片面1kg)



引っ掛ける部分がくびれた商品の陳列に適しています。

7 ダブルフック(φ8mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L25cm	61-45-13-1	1本	
②L30cm	61-45-13-2	1本	
③L35cm	61-45-13-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ8mm フック間:3.5cm ●角バ革固定用ねじ付き ●耐荷重/5kg



8 使用例

8 斜めフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①右曲げ	61-542-29-1	5本	
②左曲げ	61-542-29-2	5本	
③固定用ネジ	61-542-29-3	5個	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①②φ5mm ●耐荷重/①②2kg



什器両面に取り付けることでお客様の目に留まりやすくなります。シールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で、最大13フェイス陳列可能です。



後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。



伸縮式なので、奥にある商品も簡単に取り出せます。サイズ展開の多い商品の陳列に最適です。

9 ミニスライド


商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L28.5~45cm	61-43-30-1	1本	
②L35~57cm	61-43-30-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●耐荷重/5kg

- スタンダードフレーム(SF)
- SF強化型
- ユニットラック(UR)
- リスタプラス
- F-PANEL (FP)
- BR50
- KZ/KS
- Rエンドユニット
- 木棚
- スチール棚
- ワイヤーバスケット
- ガラス棚
- 棚オプション
- 角バー
- 角バーオプション
- 丸バー
- 下部オプション
- 直付柱

角バーオプション

角バーオプション ※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー仕器に共通してご利用いただけます。



①緩やかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。

1 5連掛けハンガー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①傾斜	61-45-12-1	1本	
②水平	61-45-12-2	1本	


●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L25cm 傾斜角度:20°②L25.5cm φ19mm ダボピッチ:①4.5cm②5cm ●耐荷重/5kg



2 フェイスアウトハンガー シングル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L15cm	61-45-14-1	1本	
②L25cm	61-45-14-2	1本	
③L30cm	61-45-14-3	1本	


●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ19mm ●耐荷重/5kg



3 フェイスアウトハンガー ダブル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①10+20cm	61-751-67-1	1本	
②15+15cm	61-751-67-2	1本	
③20+20cm	61-751-67-3	1本	


●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L10(前)+20(後)cm②L15cm(両面)③L20cm(両面) φ19mm ●D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。●耐荷重/10kg(片面5kg)



4 5連掛けハンガー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ホワイト	61-436-18-1	1本	
②ブラック	61-436-18-2	1本	


●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/L25.5cm 傾斜角度:20° φ19mm ダボピッチ:4.5cm ●耐荷重/5kg



5 フェイスアウトハンガー シングル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ホワイト	61-436-19-1	1本	
②ブラック	61-436-19-2	1本	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/L25cm φ19mm ●耐荷重/5kg



6 フェイスアウトハンガー ダブル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①10+20cm ホワイト	61-436-20-1	1本	
②10+20cm ブラック	61-436-20-2	1本	
③20+20cm ホワイト	61-436-20-3	1本	
④20+20cm ブラック	61-436-20-4	1本	

●素材/スチール製 粉体塗装 ●サイズ/①②L10(前)+L20(後)cm③④L20(前)+L20(後)cm φ19mm ●D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。●耐荷重/10kg(片面5kg)



緩やかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。

7 アンティークゴールド 5連掛けハンガー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①傾斜ハンガー	61-44-10-1	1本	

●素材/スチール製 アンティークゴールドメッキ ●サイズ/L25cm φ19mm 傾斜角度:20° ダボピッチ:4.5cm ●耐荷重/5kg



8 アンティークゴールド フェイスアウトハンガー シングル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①シングル L25cm	61-44-11-1	1本	

●素材/スチール製 アンティークゴールドメッキ ●サイズ/L25cm φ19mm ●耐荷重/5kg



9 アンティークゴールド フェイスアウトハンガー ダブル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ダブル20+20cm	61-751-68-1	1本	


●素材/スチール製 アンティークゴールドメッキ ●サイズ/L20(前)+L20(後)cm φ19mm ●D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。●耐荷重/10kg(片面5kg)



10 フェイスアウトハンガー 角タイプ シングル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①シングル 25cm	61-423-65-1	1本	
②シングル 30cm	61-423-65-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/10×22mm角 ●角バー固定用ネジ×1付き ●耐荷重/10kg



11 フェイスアウトハンガー 角タイプ ダブル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ダブル 10+20cm	61-423-66-1	1本	
②ダブル 20+20cm	61-423-66-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L10(前)+L20(後)cm②L20(前)+L20(後)cm 10×22mm角 ●D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バー固定用ネジ×1付き ●耐荷重/10kg(片面5kg)




12 ニッケルサテン フェイスアウトハンガー ダブル

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ダブル10+20cm	61-44-8-1	1本	
②ダブル20+20cm	61-44-8-2	1本	

●素材/スチール製 ニッケルサテンメッキ ●サイズ/①L10(前)+20(後)cm②L20cm(両面) φ19mm ●D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バー固定用ネジ×1付き ●耐荷重/10kg(片面5kg)

角バーオプション ※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)ノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。





什器の上部にサンプリングフックを付与することで、演出効果が高まります。

1 サンプルフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①H20cm	61-45-1-1	1本	
②H35cm	61-45-1-2	1本	
③H60cm	61-45-1-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/φ6mm ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/3kg



少量の在庫で豊富感のある演出が可能です。

2~4 アップフック

商品種別	入数	② 傾斜5連掛け		③ 片面用L10cm		④ 片面用L20cm	
		ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)	ご注文番号	税込価格(本体価格)
①H20cm	1本	61-45-2-1		61-45-3-1		61-45-4-1	
②H60cm	1本	61-45-2-2		61-45-3-2		61-45-4-2	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/②L26cm 傾斜角度:45° ダボピッチ:5cm ③L10cm ④L20cm 16mm角 ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/5kg




P.162 B6サイズポップ立てが取り付けられます。

5 アップフック 片面用 L18.5cm

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①H26cm	61-45-5-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/L18.5cm 16mm角 ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/5kg



6 アップフック 片面用 丸タイプ

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L15cm	61-423-67-1	1本	
②L20cm	61-423-67-2	1本	
③L30cm	61-423-67-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H22.3cm φ16mm ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/5kg



7 アップフック 丸タイプ 傾斜6連掛け

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L35cm	61-423-68-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H22.3cm 傾斜角度:25° ダボピッチ:5cm ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/5kg



バッグ類の陳列に最適です。

8 袋物掛け

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①袋物掛け	61-45-11-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H30×L43cm バイブφ12mm 傾斜角度:50° フックピッチ:8cm ●耐荷重/5kg




中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。

9 アップフックハンガー 球付き(φ6mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①L15cm	61-45-6-1	1本	


●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H14cm φ6mm ●耐荷重/2kg



10 小物アップハンガー 45°

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①5連掛け	61-45-7-1	1本	
②7連掛け	61-45-7-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L18cm ②L25cm H15cm φ6mm 傾斜角度:45° ダボピッチ:3.5cm ●ネジは脱着防止機能付き ●耐荷重/2kg



30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。

11 傾斜ハンガー 30°

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①5連掛け	61-45-8-1	1本	
②7連掛け	61-45-8-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L27.5cm ②L36cm φ13mm 傾斜角度:30° ダボピッチ:5cm ●耐荷重/5kg




45°タイプは傾斜が強いため、カラー展開の訴求や上段の展開に適しています。

12 傾斜ハンガー 45°

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①5連掛け	61-45-9-1	1本	
②7連掛け	61-45-9-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L24cm ②L31.5cm φ13mm 傾斜角度:45° ダボピッチ:5cm ●耐荷重/5kg



ランジェリーやソックスなどの小物陳列に最適です。

13 小物ハンガー 45°

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①5連掛け	61-45-10-1	1本	
②7連掛け	61-45-10-2	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L18cm ②L25cm φ6mm 傾斜角度:45° ダボピッチ:3.5cm ●耐荷重/3kg

●税込価格は税率10%で表示しています。税法改正により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

角バーオプション ※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。




エアコン以外にも、様々な商品の引っ掛け陳列にご使用いただけます。

1 エアコンフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①エアコンフック	61-45-17-1	1個	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●耐荷重/3kg



手で曲げて角度を自由に変えることができます。

2 帽子掛け

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①直径11.5cm	61-45-18-1	5本	
②直径18cm	61-45-18-2	5本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/①L34.8cm②L38cm φ3mm ●ネジは脱落防止機能付き ●耐荷重/1kg




③をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。

3 シューズフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①1段	61-45-19-1	5本	
②2段	61-45-19-2	5本	
③プライスホルダー	61-45-19-3	10枚	
④専用アクリル棚	61-45-19-4	1枚	

●素材/①②スチール製 クロームメッキ③塩化ビニル④透明アクリル5mm厚 ●サイズ/①W14.5×D12×H7cm②W14.5×D24×H15.8cm③W17×H5cm④W15.5×D12cm ●専用アクリル棚使用時にはプライスホルダーは取り付けできません。 ●耐荷重/①②1kg




商品の横倒れを防ぎます。

4 仕切りフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①D20cm	61-45-20-1	1本	
②D30cm	61-45-20-2	1本	
③D40cm	61-45-20-3	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H20cm ①φ5mm ②③φ6mm ●耐荷重/約5kg(ネジをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)



商品がこぼれ落ちにくいようにセンターにT字の線材を溶接した仕切りフックです。

5 仕切りフック T字付き

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①仕切りフック	61-45-21-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H25.5×D26cm φ5mm ●耐荷重/約5kg(ネジをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)



30°ごとに角度の調整が可能な仕切りフックです。ノートやファイルの売場に最適です。

6 斜め仕切りフック

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①斜め仕切り	61-45-22-1	1本	

●素材/スチール製 クロームメッキ ●サイズ/H25.5×D26cm φ5mm ●耐荷重/約5kg(ネジをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)



奥行きが20cmあるため、化粧品のボトルなどの陳列に適しています。

7 角バー・ネット兼用 アクリルボックス D20cm **返品不可 代引不可 別送**

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W42cm	61-760-5-1	1個	
②W54cm	61-760-5-2	1個	
③W84cm	61-760-5-3	1個	

●素材/透明アクリル5mm厚 ●サイズ/①W42②W54③W84×D20×H(前10・後15)cm ●角バーもしくは5cmピッチのネットにご利用いただけます。 ●耐荷重/5kg **約5営業日後の出荷**



8 角バー・ネット兼用 アクリルポストカード立て **返品不可 代引不可 別送**

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W39cm	61-45-23-1	1個	
②W54cm	61-45-23-2	1個	
③W84cm	61-45-23-3	1個	

●素材/透明アクリル3mm厚 ●サイズ/①W39②W54③W84×D5×H(前10・後15)cm ●角バーもしくは5cmピッチのネットにご利用いただけます。 ●耐荷重/5kg **約5営業日後の出荷**



上下に角度を変えることができます。

9 角バー用ミラー(鏡厚3mm)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W51.8cm	61-45-24-1	1個	
②W81.8cm	61-45-24-2	1個	

●素材/フレームスチール製 クロームメッキ ●サイズ/①W51.8×D12.5×H20cm②W81.8×D12.5×H20cm 鏡面:①W45×H17.2cm②W75×H17.2cm



引っ掛け部分

NEW 角バー・ミニ角バーに引っ掛けて掲示するポップレール。訴求面が大きく、アピール効果抜群!

10 角バー用ポップレール W90cm用

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W90cm用	61-796-87-1	2枚	

●素材/PE樹脂T1mm厚 ●サイズ/W88×D2.1×H15cm 引っ掛け部内寸:1.5cm ●約1mmまでのポップをご利用いただけます。 ※ポップは販売していません。

スタンダードフレーム(SF)
SF強化型
ユニットラック(UR)
リスタプラス
F-PANEL(FP)
BR50
KZ/KS
Rエンドユニット
木棚
スチール棚
ワイヤーバスケット
ガラス棚
棚オプション
角バー
角バーオプション
丸バー
下部オプション
直付柱

フックハンガー





2段フックハンガーに取り付けることで、フックの先端での目突きを防止するカードホルダーです。

1 目突き防止PCホルダー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W4×H3cm	61-44-16-1	10個	
②W5×H2.5cm	61-44-16-2	10個	
③W5×H3cm	61-44-16-3	10個	
④W6×H3cm	61-44-16-4	10個	

●素材/本体・ジョイント部:ポリプロピレン 白 ホルダー部:ABS樹脂 ●サイズ/①W4.4×D0.9×H3.3cm②W5.4×D0.9×H2.8cm③W5.4×D0.9×H3.3cm④W6.4×D0.9×H3.3cm ホルダー部:①W4×H3cm②W5×H2.5cm③W5×H3cm④W6×H3cm ●2段フックハンガー(φ6mm)専用



商品の前出しができるので、いつでもボリューム感が保てます。

2 フックストッパー

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①φ4mm用	61-44-13-1	100個	
②φ5~6mm用	61-44-13-2	100個	

●素材/樹脂



フックの先端に取り付ける安全キャップです。

4 フック先端樹脂キャップ 白

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①φ4mm用	61-44-15-1	100個	
②φ5mm用	61-44-15-2	100個	
③φ6mm用	61-44-15-3	100個	

●素材/樹脂




フックの前出し用便利アイテムです。在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。

3 ラインプッシャー(φ6mmフック専用)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ばね圧力 弱	61-44-17-1	50個	
②ばね圧力 中	61-44-17-2	50個	
③ばね圧力 強	61-44-17-3	50個	

●素材/ポリアセタール ●サイズ/W1.4cm 最大全長:L13cm ●適応使用例:①ハブラシなど軽いもの ②カミソリ・菓子袋など③乾電池など重いもの



値札ホルダー



フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。



5 カードホルダー(φ6mmフック専用)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①小	61-44-18-1	10個	
②大	61-44-18-2	10個	

●素材/樹脂 ●サイズ/①W4.6×H3.3cm②W5.5×H3.8cm 対応カード:①W4×H3cm②W5×H3.5cm ●※カードはお客様で用意ください。




SALE用ポップなどを上から差し込んで簡単に使えるカードホルダー専用アダプターです。テープで貼る手間も省けて運営効率アップ!

6 カードホルダー専用ポップ差し

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①カードホルダー	61-436-85-1	20個	

セット販売 まとめ買いがお得			
商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
②カードホルダー	61-436-85-2	100個	

●素材/ポリカーボネート ●サイズ/W4.8×H4cm ●0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。ホルダーは3mm厚の板厚まで対応してご利用いただけます。※使用例のポップは販売していません。




金属製の角バー用フックに取り付ける値札ユニットです。バーはL20cm・L25cmに、値札ホルダーはφ6mm用に対応します。

7 値札ユニット(φ6mmフック専用) [お客様組立](#)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①値札ユニット	61-44-19-1	10本	

●素材/ABS樹脂 ●サイズ/W2.4×D24×H6.7cm フック部:φ6mm



⑦値札ユニット専用の値札ホルダーです。先端90°のフックに取り付け可能です。

8 PC値札ホルダー(φ6mmフック専用)


商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①W3×H3cm 白	61-751-66-1	10個	
②W4×H3cm 白	61-751-66-2	10個	
③W4×H3cm 黒	61-751-66-3	10個	
④W5×H3cm 白	61-751-66-4	10個	
⑤W5×H3cm 黒	61-751-66-5	10個	

●素材/樹脂 ●サイズ/①W3.7×H3.4cm②③W4.7×H3.4cm④⑤W5.7×H3.4cm 対応カード:①W3×H3cm②③W4×H3cm④⑤W5×H3cm ●2段フックハンガー(φ6mm)専用 ※カードはお客様で用意ください。

ポップレール



ポップレールは上下に取付可能です。



スッキリとした商品陳列とプライス表示が可能です。2段フックに取り付けてご利用ください。角バー用、ネット用どちらの2段フックでもご利用いただけます。



9 ポップレール(φ6mmフック専用)

商品種別	ご注文番号	入数	税込価格(本体価格)
①ポップレール	61-44-22-1	1本	

●素材/樹脂 ●サイズ/W89×H3.3cm ポップカード差し込み有効寸法:H3cm ●取付ホルダー×2個付き φ6mmフック専用 角バー用フック別売

スタンダード
フレーム(SF)

SF強化型

ユニットラック
(UR)

リスタプラス

F-PANEL
(FP)

BR50

KZ/KS

Rエンドユニット

木棚

スチール棚

ワイヤー
バスケット

ガラス棚

棚オプション

角バー

角バー
オプション

丸バー

下部オプション

直付柱