


■仕様

①	天板	SUS430 No.4 仕上 t 1.2mm	
②	支柱	SUS430 丸パイプ φ38mm	
③	ベタ棚 《可動式》	棚板	SUS430 No.4 仕上 t 1.0mm
		コーナーラケット	SUS304 #180仕上 t 3.0mm
		※可動幅 25mm <sup>t</sup> ヴチ	
④	キャスター	スチールゴム車 ストップ付 φ75mm	



現場名			品名 <b>作業台</b>	型式	台数	図番
日付	製図	御承認		WBC-18090-800-R75		
				寸法		縮尺
				1800×900×800		1/15