

ステンレスエアータンク

TA-08 / TA-15

- ・ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。
- ・ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。
- ・接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。
- ・圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。



■ 標準仕様

項目 / 型式	TA-08	TA-15
最高使用圧力	1.0MPa	
使用温度範囲	0~60℃	
タンク容量	約8リッター	約15リッター
接続口径	Rc1/4 内ネジ 3ヶ所	
ドレン出口口径	Rc1/4 内ネジ 1ヶ所	
材質	SUS304-2B	

※弊社のエアータンクは15リットル以下ですので、第2種圧力容器には該当しません。

[圧縮機に適用される第2種圧力容器]

- ①圧力0.2MPa以上 内容積40L以上
- ②圧力0.2MPa以上 寸法1000×直径200(mm)以上

■ 製品の外形図

Technical drawings for TA-08 showing dimensions: 80, 160, 185, 200, 3-内ネジRc1/4, 32, 43, 160, 200, 320, 243, 35, 160, 200, #8.5-4, 内ネジRc1/4.

TA-08

Technical drawings for TA-15 showing dimensions: 90, 270, 140, 220, 3-内ネジRc1/4, 90, 32, 39, 330, 450, 97, 255, 31, 180, 220, #8.5-4, 内ネジRc1/4.

TA-15

IAC アイ・エイ・シー株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10
 TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878
 URL: <http://www.iac-ne.co.jp/>
 E-mail: info@iac-ne.co.jp

取扱店