

小型可搬式

除湿乾燥機のご提案

湿気に困まっていますか？

スリム・コンパクト

除湿したい場所へ移動可能

100V仕様もラインナップ

特長

- 汎用性の高い単相 100V 電源採用 (RFB500F)
- スリム・コンパクト・キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単移動可能。
- エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。

主な用途・業界

- 研究所にて各種測定機の周囲湿度環境改善。
- 食品業界から製造業・農業・倉庫等さまざまな分野で活躍。



RFB500F

RFB1500F

【レンタル品】

アズワン品番	型式	レンタル期間	価格(税抜)	往復配送費(税抜)
62-2271-87-64	RFB500F	30日	24,000円	5,000円

※他レンタル日数も御座います。お問い合わせください。

【販売品】

アズワン品番	型式	定価(税抜)
62-2271-87	RFB500F	223,000円
62-2271-88	RFB750F	250,000円
62-2271-89	RFB1500F	430,000円

仕様表

アズワン品番		62-2271-87	62-2271-88	62-2271-89	
仕様/型式		RFB500F	RFB750F	RFB1500F	
除湿能力(50/60Hz) ^{※1}	L/h	1.4/1.6	1.4/1.7	3.0/3.6	
使用温度範囲	℃	1~40			
電気特性	電源	V(Hz)	単相100±10%(50/60)	三相200±10%(50/60)	
	電流(50/60Hz) ^{※1}	A	6.1/6.1	2.7/3.0	5.2/5.8
	消費電力(50/60Hz) ^{※1}	kW	0.54/0.61	0.71/0.90	1.44/1.86
	電源容量	kVA	1.0	1.5	3.3
装置細目	冷凍用圧縮機	kW	0.47	0.65	1.4
	凝縮器・蒸発器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式		コルゲートドフィン & チューブ式 パラレルフロー型	
	送風機	W	10	25	100
	風量(50/60Hz)	m³/min	8/9	13/14	26/30
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ			
	冷媒	R407C			
	霜取方式	ホットガス			
	送風ファン	プロペラ式			
	湿度調節器	取付可能(別売品)			
	外形寸法(高さ×奥行×幅)	mm	859×407×377	781×400×540	1012×465×655
製品質量	kg	36	46	77	
保護装置	冷凍用圧縮機	過電流継電器			
	冷媒回路	高圧しゃ断装置			
付属品	排水用タンク	17Lタンク(満水停止装置付)	—		
	排水用ホース ^{※3}	—	内径Φ19ビニールホース 2m		
	電源コード	ポッキンプラグ付き 5m	キャプタイヤコード 3m		
運転音(50/60Hz) ^{※2}	dB	55/58	61/63	63/67	

※1. 吸込空気温度 30℃、相対湿度 60% (RFB500F は 80%) 時を定格として表示。能力は表示能力の 95% 以上です。 ※2. 運転音は正面 1m、高さ 1m の値です。
 ※3. RFB500F は、ドレンタンクを内蔵しておりますが、直接内径Φ19のホースにてドレン排出する事も可能です。

商品仕様は以下のサイトからご確認頂けます！

AXEL 業界最大級の商品ポータルサイト

URL <https://axel.as-1.co.jp/> [こちらで検索!](#) [アズワン AXEL](#) [検索](#)

設置機の目安

**40m² の部屋を
湿度 60% 以下にしたい。**
(部屋容積 100m³、換気回数 1 回 / 時間の場合)

RFB500F×1 台で対応

※機種選定の詳細は弊社営業マンにお問合せ下さい。

■ご用命は信用のある販売代理店へ

アズワン株式会社

■カスタマー相談センター 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

電話で安心
0120-700-875

素早くファックスで
0120-700-763

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

製造元：**オリオン機械株式会社**

<https://www.orionkikai.co.jp>

このカタログ内容は2020年4月現在のものです。

●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。
 ●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。