

少量サンプルアダプター選定表

粘度やサンプルの性質に合わせて 8 種類のスピンデルからお選びください。
(いずれのスピンデル+チャンバーも同価格です)

少量サンプルアダプター粘度範囲 mPa·s (cP) K=1,000 M=1,000,000
低粘度⇔高粘度



● 使い捨てチャンバ

13RD

※一種類のみです。

スピンドル	SC4-18	SC4-21	SC4-31	SC4-27	SC4-28	SC4-34	SC4-29	SC4-25Z	
サンプルチャンバー	13RD								
サンプル量	6.7mL	7.1mL	9.0mL	10.4mL	11.0mL	9.4mL	13.5mL	16.1mL	
せん断速度(1/s)	1.32N	0.93N	0.34N	0.34N	0.28N	0.28N	0.25N	0.22N	
粘度計本体	LVDV3T	1.2 ~ 30K	1.8 ~ 46K	5 ~ 100K	9.3 ~ 234K	19 ~ 468K	24 ~ 600K	38 ~ 937K	192 ~ 4.8N
	LVDV2T	1.5 ~ 30K	2.3 ~ 46K	3 ~ 100K	11 ~ 234K	24 ~ 468K	30 ~ 600K	47 ~ 937K	240 ~ 4.8N
	LVDV1M	3 ~ 10K	4.6 ~ 15K	3 ~ 100K	23 ~ 78K	47 ~ 156K	60 ~ 200K	94 ~ 312K	800 ~ 1.6M
	LVDVE	3 ~ 10K	4.6 ~ 15K	15 ~ 300K	23 ~ 78K	47 ~ 156K	60 ~ 200K	94 ~ 312K	800 ~ 1.6M
	LVT	5 ~ 10K	7.8 ~ 15K	12 ~ 300K	39 ~ 78K	78 ~ 156K	100 ~ 200K	156 ~ 312K	800 ~ 1.6M
	RVDV3T	13 ~ 320K	20 ~ 500K	128 ~ 3.2M	100 ~ 2.5M	200 ~ 5M	256 ~ 6.4M	400 ~ 10M	2K ~ 51M
	RVDV2T	16 ~ 320K	25 ~ 500K	160 ~ 3.2M	125 ~ 2.5M	250 ~ 5M	320 ~ 6.4M	500 ~ 10M	2.5K ~ 51M
	RVDV1M	32 ~ 106K	50 ~ 170K	320 ~ 1M	250 ~ 830K	500 ~ 1.7M	640 ~ 2.1M	1K ~ 3.3M	5.2K ~ 17M
	RVDVE	32 ~ 106K	50 ~ 170K	320 ~ 1M	250 ~ 830K	500 ~ 1.7M	640 ~ 2.1M	1K ~ 3.3M	5.2K ~ 17M
	RVT	32 ~ 64K	50 ~ 100K	320 ~ 640K	250 ~ 500K	500 ~ 1M	640 ~ 1.2M	1K ~ 2M	5.2K ~ 10M
	HADV3T	26 ~ 640K	40 ~ 1M	256 ~ 6.4M	200 ~ 5M	400 ~ 10M	512 ~ 12.8M	800 ~ 20M	4K ~ 102M
	HADV2T	32 ~ 640K	50 ~ 1M	320 ~ 6.4M	250 ~ 5M	500 ~ 10M	640 ~ 12.8M	1K ~ 20M	5.1K ~ 102M
	HADV1M	64 ~ 213K	100 ~ 300K	640 ~ 2.1M	500 ~ 1.7M	1K ~ 3.3M	1.3K ~ 4.2M	2K ~ 6.7M	10K ~ 34M
	HADVE	64 ~ 213K	100 ~ 300K	640 ~ 2.1M	500 ~ 1.7M	1K ~ 3.3M	1.3K ~ 4.2M	2K ~ 6.7M	10K ~ 34M
	HAT	64 ~ 128K	100 ~ 200K	640 ~ 1.2M	500 ~ 1M	1K ~ 2M	1.3K ~ 2.5M	2K ~ 4M	10K ~ 20M
	HBDV3T	100 ~ 2.5M	160 ~ 4M	1K ~ 25.6M	800 ~ 20M	1.6K ~ 40M	2K ~ 51M	3.2K ~ 80M	16.3K ~ 409M
HBDV2T	128 ~ 2.5M	200 ~ 4M	1.3K ~ 25.6M	1K ~ 20M	2K ~ 40M	2.5K ~ 51M	4K ~ 80M	20K ~ 409M	
HBDV1M	256 ~ 853K	400 ~ 1M	2.6K ~ 8.5M	2K ~ 6.7M	4K ~ 13.3M	5.1K ~ 17M	8K ~ 26.7M	40K ~ 136M	
HBDVE	256 ~ 853K	400 ~ 1M	2.6K ~ 8.5M	2K ~ 6.7M	4K ~ 13.3M	5.1K ~ 17M	8K ~ 26.7M	40K ~ 136M	
HBT	256 ~ 512K	400 ~ 800K	2.6K ~ 5.1M	2K ~ 4M	4K ~ 8M	5.1K ~ 10M	8K ~ 16M	40K ~ 81M	

* せん断速度は回転数rpm×Nで算出します。例：SC4-18スピンドルで回転数10rpmの場合、せん断速度は1.32N×10rpm=13.2s⁻¹です。