

回転粘度計 仕様書一覧

表中の数字は測定最大粘度 (mPa・s) です。実際の測定範囲は最大粘度の 10% までです。

単位: mPa・s (cP)、記号 K(キロ): 1,000 M(メガ): 1,000,000

HAトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度 (mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	8.3M	5M	4.2M	2.5M	1.7M	1.3M	1M	833K	625K	500K	417K	250K	208K	125K	83.3K	50K	41.7K	25K	12.5K	10K
SC4-15	3.3M	2M	1.7M	1M	667K	500K	400K	333K	250K	200K	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K
SC4-16	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1M	853K	640K	512K	427K	256K	213K	128K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-18	213K	128K	107K	64K	42.7K	32K	25.6K	21.3K	16K	12.8K	10.7K	6.4K	5.3K	3.2K	2.1K	1.3K	1.1K	640	320	256
SC4-21	333K	200K	167K	100K	66.7K	50K	40K	33.3K	25K	20K	16.7K	10K	8.3K	5K	3.3K	2K	1.7K	1K	500	400
SC4-25	34M	20M	17M	10M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1M	853K	512K	341K	205K	171K	102K	51.2K	41K
SC4-27	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50.0K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K
SC4-28	3.3M	2M	1.7M	1M	666.7K	500K	400K	333.3K	250K	200K	166.7K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K
SC4-29	6.7M	4M	3.3M	2M	1.3M	1M	800K	667K	500K	400K	333K	200K	167K	100K	66.7K	40K	33.3K	20K	10K	8K
SC4-31	2.1M	1.3M	1.1M	640K	427K	320K	256K	213K	160K	128K	107K	64.0K	53.3K	32K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K
SC4-34	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853K	640K	512K	427K	320K	256K	213K	128K	107K	64.0K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K
ULA	43K	26K	21K	13K	8.5K	6K	5.1K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	.6K	.4K	.3K	.2K	128	64	51
CPA-40Z	22K	13K	11K	7K	4.4K	3K	2.6K	2.2K	2K	1.3K	1.1K	654	545	327	218	131	109	65	33	26
CPA-41Z	82K	49K	41K	25K	16.4K	12K	9.8K	8.2K	6K	4.9K	4.1K	2.5K	2.0K	1.2K	819	491	409	246	123	98
CPA-42Z	43K	26K	21K	13K	8.5K	6K	5.1K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	640	427	256	213	128	64	51
CPA-51Z	345K	207K	173K	104K	69.0K	52K	41.4K	34.5K	26K	20.7K	17.3K	10.4K	8.6K	5.2K	3.5K	2.1K	1.7K	1.0K	518	414
CPA-52Z	661K	397K	331K	198K	132.3K	99K	79.4K	66.1K	50K	39.7K	33.1K	19.8K	16.5K	9.9K	6.6K	4.0K	3.3K	2.0K	992	794

HBトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度 (mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	33M	20M	16.7M	10M	6.7M	5M	4M	3.3M	2.5M	2M	1.7M	1M	833K	500K	333K	200K	167K	100K	50K	40K
SC4-15	13M	8M	6.7M	4M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	1M	800K	667K	400K	333K	200K	133K	80K	66.7K	40K	20K	16K
SC4-16	34M	20M	17M	10M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1M	853K	512K	341K	205K	171K	102K	51.2K	41K
SC4-18	853K	512K	427K	256K	171K	128K	102K	85.3K	64K	51.2K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	8.5K	5.1K	4.3K	2.6K	1.3K	1K
SC4-21	1.3M	800K	667K	400K	267K	200K	160K	133K	100K	80K	66.7K	40K	33.3K	20K	13.3K	8K	6.7K	4K	2K	1.6K
SC4-25	137M	82M	68M	41M	27M	20M	16M	14M	10M	8.2M	6.8M	4.1M	3.4M	2M	1.4M	819K	683K	410K	205K	164K
SC4-27	6.7M	4.0M	3.3M	2M	1.3M	1M	800K	667K	500K	400K	333K	200K	167K	100K	66.7K	40K	33.3K	20K	10K	8K
SC4-28	13M	8M	6.7M	4M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	1M	800K	667K	400K	333K	200K	133K	80K	66.7K	40K	20K	16K
SC4-29	27M	16M	13M	8M	5.3M	4M	3.2M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	800K	667K	400K	267K	160K	133K	80K	40K	32K
SC4-31	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1M	853K	640K	512K	427K	256K	213K	128K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-34	17M	10M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1.3M	1M	853K	512K	427K	256K	171K	102K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
ULA	171K	102K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20K	17.1K	12.8K	10K	9K	5K	4K	3K	2K	1K	853	512	256	205
CPA-40Z	87K	52K	43.6K	26.2K	17.4K	13.1K	10K	8.7K	6.5K	5K	4K	3K	2K	1K	1K	1K	436	262	131	105
CPA-41Z	327K	196K	163.7K	98.2K	65.5K	49.1K	39K	32.7K	24.6K	20K	16K	10K	8K	5K	3K	2K	1.6K	1.0K	491	393
CPA-42Z	171K	102K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20K	17.1K	12.8K	10K	9K	5K	4K	3K	2K	1K	853	512	256	205
CPA-51Z	1M	828K	690.4K	414.2K	276.2K	207.1K	166K	138.1K	103.6K	83K	69K	41K	35K	21K	14K	8K	6.9K	4.1K	2.1K	1.7K
CPA-52Z	3M	2M	1.3M	793.8K	529.2K	396.9K	318K	264.6K	198.4K	159K	132K	79K	66K	40K	26K	16K	13.2K	7.9K	4.0K	3.2K

回転粘度計 仕様書一覧

表中の数字は測定最大粘度 (mPa・s) です。実際の測定範囲は最大粘度の 10% までです。

単位 : mPa・s (cP)、記号 K(キロ) : 1,000 M(メガ) : 1,000,000

LVTトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度 (mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	391K	234K	195K	117K	78.1K	58.6K	46.9K	39.1K	29.3K	23.4K	19.5K	11.7K	9.8K	5.9K	3.9K	2.3K	2K	1.2K	586	469
SC4-15	156K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937	781	469	234	187
SC4-16	400K	240K	200K	120K	80K	60K	48K	40K	30K	24K	20K	12K	10K	6K	4K	2.4K	2K	1.2K	600	480
SC4-18	10K	6K	5K	3K	2K	1.5K	1.2K	1K	750	600	500	300	250	150	100	60	50	30	15	12
SC4-21	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	2.3K	1.9K	1.6K	1.2K	937	781	469	391	234	156	94	78	47	23	19
SC4-25	1.6M	960K	800K	480K	320K	240K	192K	160K	120K	96K	80K	48K	40K	24K	16K	9.6K	8K	4.8K	2.4K	1.9K
SC4-27	78.1K	46.9K	39.1K	23.4K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	5.9K	4.7K	3.9K	2.3K	2K	1.2K	781	469	391	234	117	94
SC4-28	156K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937	781	469	234	187
SC4-29	312K	187K	156K	93.7K	62.5K	46.9K	37.5K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	1.9K	1.6K	937	469	375
SC4-31	100K	60.0K	50.0K	30.0K	20.0K	15.0K	12.0K	10.0K	7.5K	6.0K	5.0K	3.0K	2.5K	1.5K	1K	600	500	300	150	120
SC4-34	200K	120K	100K	60K	40K	30K	24K	20K	15K	12K	10K	6K	5K	3K	2K	1.2K	1K	600	300	240
ULA	2.0K	1.2K	1.0K	600	400	300	240	200	150	120	100	60	50	30	20	12	10	6	3	2
CPA-40Z	1.0K	613	511	306	204	153	123	102	77	61	51	31	26	15	10	6	5	3	2	1
CPA-41Z	3.8K	2.3K	1.9K	1151	767	576	460	384	288	230	192	115	96	58	38	23	19	12	6	5
CPA-42Z	2.0K	1.2K	1.0K	600	400	300	240	200	150	120	100	60	50	30	20	12	10	6	3	2
CPA-51Z	16.2K	9.7K	8.1K	4.9K	3.2K	2.4K	1.9K	1.6K	1.2K	971	809	485	404	243	162	97	81	49	24	19
CPA-52Z	31.0K	18.6K	15.5K	9.3K	6.2K	4.6K	3.7K	3.1K	2.3K	1.9K	1.5K	930	775	465	310	186	155	93	46	37

RVトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度 (mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	4.2M	2.5M	2.1M	1.3M	833K	625K	500K	417K	313K	250K	208K	125K	104K	62.5K	41.7K	25.0K	20.8K	12.5K	6.3K	5K
SC4-15	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K
SC4-16	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853K	640K	512K	427K	320K	256K	213K	128K	107K	64K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K
SC4-18	107K	64K	53.3K	32K	21.3K	16K	12.8K	10.7K	8K	6.4K	5.3K	3.2K	2.7K	1.6K	1.1K	640	533	320	160	128
SC4-21	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	25K	20K	16.7K	12.5K	10K	8.3K	5K	4.2K	2.5K	1.7K	1K	833	500	250	200
SC4-25	17.1M	10.2M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1.3M	1M	853K	512K	427K	256K	171K	102K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
SC4-27	833K	500K	417K	250K	167K	125K	100K	83.3K	62.5K	50K	41.7K	25K	20.8K	12.5K	8.3K	5K	4.2K	2.5K	1.3K	1K
SC4-28	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K
SC4-29	3.3M	2M	1.7M	1M	666.7K	500K	400K	333K	250K	200K	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K
SC4-31	1.1M	640K	533K	320K	213K	160K	128K	107K	80K	64K	53.3K	32K	26.7K	16K	10.7K	6.4K	5.3K	3.2K	1.6K	1.3K
SC4-34	2.1M	1.3M	1.1M	640K	427K	320K	256K	213K	160K	128K	107K	64K	53.3K	32K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K
ULA	21K	13K	10.7K	6K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	2K	1.3K	1.1K	640	533	320	213	128	107	64	32	26
CPA-40Z	11K	7K	5.5K	3K	2.2K	2K	1.3K	1.1K	1K	654	545	327	273	164	109	65	55	33	16	13
CPA-41Z	41K	25K	20.5K	12K	8.2K	6K	4.9K	4.1K	3K	2.5K	2.0K	1.2K	1.0K	614	409	246	205	123	61	49
CPA-42Z	21K	13K	10.7K	6K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	2K	1.3K	1.1K	640	533	320	213	128	107	64	32	26
CPA-51Z	173K	104K	86.3K	52K	34.5K	26K	20.7K	17.3K	13K	10.4K	8.6K	5.2K	4.3K	2.6K	1.7K	1.0K	863	518	259	207
CPA-52Z	331K	198K	165.4K	99K	66.1K	50K	39.7K	33.1K	25K	19.8K	16.5K	9.9K	8.3K	5.0K	3.3K	2.0K	1.7K	992	496	397