



現場活動隊員の意見を取り入れたハイスペックモデル


レンズ性能を追加し、さらに高性能になった 究極のレスキューゴーグル **SS-7000 CL** シリーズ

PET-AF α

ペトロイドAF α の性能

耐衝撃性

① 衝撃に強いペトロイドレンズ



試験条件：5Kgの鉄球を1mの高さから自由落下させた場合のレンズ状態。

高性能くもり止め(内レンズ)

② 脅威のくもり止め性能 PET-AF α レンズ



試験条件：スチーム式加湿器、約80℃の蒸気を2時間あてた状態。

CLARITEX
COAT

クラリテックスコートの性能

防汚性

③ 外レンズ表面に汚れを寄せつけない

ハードコート クラリテックスコート



油性マジックテスト後、1時間経過後にティッシュで拭き取りした状態。指紋等も付きにくい。

撥水性

④ 雨水、水滴等の付着を防ぎ視界を保つ

ハードコート クラリテックスコート



粘度の高いオイルも弾く撥水性能。

クラリテックスコートとは

「撥水性」「防汚性」等の特徴を持ち合わせた、山本光学独自の特殊表面コーティングです。レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪むことはありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

クラリテックスコートの性能
動画をQRコードよりご確認ください。



その他性能

⑤ 開閉ベンチレーション



スライド開閉式を採用。新鮮な空気を取り入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能。

ゴーグルのラインナップは裏面に掲載しています。



High-Spec model CL シリーズ



オレンジ



ブラック

ホワイト

SS-7000CL

- フレームカラー：ホワイト、ブラック、オレンジ
- レンズ：**PET-AFα**  CLARITEX COAT
 レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
 レンズ内面：高性能くもり止め加工
 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：SR ベルト
- クッション：シリコーン
- サイズ：W212×H88×D85mm (ベルト部除く)
- 重量：163g



Quick Belt



ブラック

ホワイト



オレンジ

SS-7000CL クイックベルト

- フレームカラー：ホワイト、ブラック、オレンジ
- レンズ：**PET-AFα**  CLARITEX COAT
 レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
 レンズ内面：高性能くもり止め加工
 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：クイックベルト
- クッション：シリコーン
- サイズ：W212×H88×D85mm (ベルト部除く)
- 重量：191g



Quick Belt YGB-231




別売のクイックベルトにも交換可能です。

YG-6100RCL

- フレームカラー：ゴールド × ブラック
- レンズ：**PET-AFα**  CLARITEX COAT
 レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
 レンズ内面：高性能くもり止め加工
 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：SR ベルト
- クッション：エラストマー
- サイズ：W192×H83×D92mm (ベルト部除く)
- 重量：108g



※PET-AFαクラリテックスレンズ **PET-AFα**  CLARITEX COAT は、スペアレンズもごさいます。現在ご使用のSS-7000、YG-6100Rへもレンズ交換が可能です。その他SRベルト、クイックベルトへの交換も可能です。

素早い装着性を実現したSRベルト



ヘルメットに装備した状態（ベルトのテンションを緩める事ができる為、ベルトの伸び、フレームの変形を防げます）



ゴーグルの使用時は、素早く顔面に装着できます。



左右のベルトを引っ張ると、ピッタリと顔面にフィットします。



素早い装着と抜群のフィット感！