

ディスプレイスタンド PH-770 series

コーナー設置と安全性を兼ね備えた、
ディスプレイスタンド。

少人数でのミーティングや、インフォメーションに最適なディスプレイスタンド。
移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。

ディスプレイスタンド

壁掛金具

■42V型ディスプレイ / PH-775 (棚板は取り外した状態です)



ディスプレイスタンド

壁掛金具

■42V型ディスプレイ / PH-775

特長 -Features-

- RoHS2対策製品
- VOC対策製品
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

ウェブサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

PH-773


- 質量:約24kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)
- 付属品:棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	20kg以下	W:100 / 200 / 300 / 400 H:100-430

PH-775

- 質量:約25.5kg ■総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ
- 角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)
- 付属品:棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルを標準装備

ラウンド形状脚部

- コーナー設置が可能なラウンド形状の脚部



配線処理

- 本体内に配線収納可能(背面カバーは簡単に着脱できます)

アジャスター

棚板(ダブルタイプ)

- 上棚には、付属の固定ベルト用スリット付

キャスター

- 商径75mm / ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

PH-773

オプション -Options-

PHP-7701 棚板

- 棚板寸法:W450×D300(mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※前後2段階の納め可能。
- ※2枚まで取付可能。

PHP-7702 カメラスタンド

- 天板寸法:W340×D300(mm)
- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:7kg ■上下前後調節:任意調節可能
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- ※ディスプレイ上部のみ取付可能。

PHP-7703 CPUホルダー

- 有効内寸:W390×D90(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg ■付属品:固定ベルト2本

PHP-7704 補助アーム

- 質量:約1kg(1個)
- ※耐震性能アップ、前方2個、後方2個取付(4個1組)。

共通オプション (P.62 参照)

- QP-R11 衝撃防止ワイヤー ※PH-773は非対応。
- QP-R25 衝撃防止補助ロープ
- QP-A700B 変換金具 ※PH-773は非対応。
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用カメラスタンドアタッチメント



天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション