

XS series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造


耐震・転倒対策

コンパクトにまとまり進化を遂げた、簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

様々な商業空間のインフォメーションボードとして、楽々セッティング。
ロケーションや使用用途に合わせて様々なスタイルのアイテムをラインナップしています。

特 長

フラットベースタイプ



■55V型ディスプレイ / XS-4860F



フラットベースタイプ



オプション

QP-A700B ブラケットアタッチメント

■外形寸法:W25×D15×H720 (mm)
■質量:約1kg/1セット
※テレビ取付穴、タテピッチを
420~700mmまで変換可能。
[P.60 参照]



QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000 (mm)
■質量:約0.2kg
■付属品:南京錠
[P.60 参照]



QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500 (mm)
■質量:約0.1kg/1セット ■使用荷重:150kg以下/1セット
※設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
[P.60 参照]



特 長

垂直タイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能

収納スペース/盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴装備
- 収納スペースの穴はWi-Fi等のアンテナが取り付け可能
- 盗難防止金具で収納スペースを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください。
(吊り部の太さは6mmまで)

安定感のあるベース

キャスター

- 直径50mm/ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

XS-4860T



垂直両面タイプ

ディスプレイ両面設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能

配線処理

- パネル内に配線可能


収納スペース/盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴装備
- 収納スペースの穴はWi-Fi等のアンテナが取り付け可能
- 盗難防止金具で収納スペースを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください。
(吊り部の太さは6mmまで)

キャスター

- 直径50mm/ナイロン双輪
- 4個ストッパー付

XS-3247R




垂直タイプ

XS-3247T

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:75~400 H:75~400


■質量:約15.5kg
■総耐荷重:50kg
■上下調節:50mmピッチ3段階



XS-4860T

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:75~500 H:75~400

■質量:約17kg
■総耐荷重:50kg
■上下調節:50mmピッチ3段階




垂直両面タイプ

XS-3247R

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下/台	W:75~400 H:75~400


■質量:約22kg
■総耐荷重:70kg
■上下調節:50mmピッチ3段階



XS-4860R

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	35kg以下/台	W:75~500 H:75~400


■質量:約25kg
■総耐荷重:80kg
■上下調節:50mmピッチ3段階



オプション

XSP-03 STBホルダー

■有効内寸:D55 (mm)
■質量:約0.5kg
■耐荷重:5kg
■付属品:固定ベルト1本
※XS-3247R / 4860Rは非対応。



QP-A700B ブラケットアタッチメント

■外形寸法:W25×D15×H720 (mm)
■質量:約1kg/1セット
※テレビ取付穴、タデピッチを
420~700mmまで変換可能。
※XS-1932Hは非対応。
[P.60 参照]



QP-R11 盗難防止ワイヤー

■ワイヤー長さ:1000 (mm)
■質量:約0.2kg
■付属品:南京錠
[P.60 参照]



QP-R25 転倒防止補助ロープ

■ワイヤー長さ:1500 (mm)
■質量:約0.1kg/1セット ■使用荷重:150kg以下/1セット
※設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
[P.60 参照]



天吊金具

壁掛金具

モニターアーム

ディスプレイスタンド

業務用ラック

受注生産品

天吊金具

壁掛金具

モニターアーム

ディスプレイスタンド

業務用ラック

受注生産品

XS series

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

耐震・転倒対策

CJシリーズと組み合わせて、アパレル・クリニック等にぴったりの清潔感を演出。

ホワイトカラー




■43V型ディスプレイ / XS-W3247E+CJ-50AWG:ディスプレイカバーは受注生産品 [P.62参照]

オプション

XSP-W03 STBホルダー

- 有効内寸: D55 (mm)
- 質量: 約0.5kg
- 耐荷重: 5kg
- 付属品: 固定ベルト1本



※設置イメージは
ブラックカラー

QP-A700B ブラケットアタッチメント

- 外形寸法: W25×D15×H720 (mm)
- 質量: 約1kg/1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを
420~700mmまで変換可能。
[P.60 参照]



QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠
[P.60 参照]



QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ: 1500 (mm)
- 質量: 約0.1kg/1セット
- 使用荷重: 150kg以下/1セット
- ※設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
[P.60 参照]




イーゼルタイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:75~400 H:75~400

XS-W3247E

- 質量: 約7kg
- 総耐荷重: 35kg




傾斜タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:75~400 H:75~400

XS-W3247H

- 質量: 約16.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ3段階




垂直タイプ



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	40kg以下	W:75~400 H:75~400

XS-W3247T

- 質量: 約15.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ3段階



関連製品

受注生産品

CJ series セミオーダータイプ

セミオーダー屋内用ディスプレイカバー

XS series ホワイトカラーにぴったりのディスプレイカバーも生産可能。

簡単設置

- ディスプレイに傷をつけない
クッション付



ディスプレイに合わせたサイズで製作可能

- 取り付けるディスプレイにぴったりのサイズで製作

カバーもスタンドと同色で
スッキリした統一感を演出

- 明るめの部屋やロビーなどにも
ベストマッチ



CJ-50AWG
+
XS-W3247T

詳しくはP.62 CJ seriesをご覧ください。