

ディスプレイスタンド PH-910 series

細部にまでこだわり、
スタイリッシュを極めたディスプレイスタンド。

パブリックスペースをシンプルにまとめる機能性とデザイン性。
ベース内部に機器を収納し、
ディスプレイからの配線も上から下まで本体内にスッキリ収納。
テレビ会議にも最適です。

ディスプレイスタンド

壁掛金具

■77V型ディスプレイ / PH-915 + PHP-9102



ディスプレイスタンド

壁掛金具

■60V型ディスプレイ / PH-917



特長 -Features-

- RoHS2対策製品
- VOC対策製品
- 二重安全構造
- 耐震・転倒対策

ウェブサイト



ディスプレイ設置
●タテ・ココ設置可能
●高さ調節可能
●角度調節可能

配線用スリット
●タテ長の配線用スリットで
棚板の設置高さを気にせず配線可能

スタイリッシュな
アールデザイン

キャスター
●直径75mm / ウレタン巻き双輪
●2個ストップブレーキ

PH-915

収納スペース / 盗難防止金具
●ベース内に機器を収納可能
●盗難防止金具でフラップ扉を施錠可能
※扉の施錠をお確かめください
(扉の厚みは6mmまで)

配線処理

●本体内部に配線収納可能
(背面パネルは簡単に着脱できます)

折りたたみ脚

●後部の脚を折りたたむと壁面に
ピッタリと設置可能
●脚部がコンパクトになる為、
部屋間をスムーズに移動可能
●アジャスター付
※調整せ装置以外では、可動脚を
素手でご利用ください。
※移動の際は、後方への転倒に
十分注意してください。


側面図

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~60V型	80kg以下	W:100~400 H:100~400

PH-915


■質量:約44kg (2種別) ■総耐荷重:110kg
■上下調節:80mmピッチ 3段階
■角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	80kg以下	W:100~500 H:100~400

PH-917

■質量:約47.5kg (2種別) ■総耐荷重:110kg
■上下調節:80mmピッチ 3段階
■角度調節:前方5 / 12度、後方7 / 14度



オプション -Options-

PHP-9101 棚板

■棚板寸法:W455×D350(mm)
■質量:約3kg
■耐荷重:10kg
■付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
※3枚まで取付可能。

PHP-9102 カメラスタンド

■天板寸法:W340×D300(mm)
■質量:約3.5kg
■耐荷重:7kg
■上下前後調節・任意調節可能
■付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本、
支柱1本、支柱小1本
※ディスプレイ下部にも取付可能。

PHP-9121 棚板(ダブルタイプ)

■棚板寸法:W455×D350×H126(mm)
■有効寸法:W450×D350×H103(mm)
■質量:約6.5kg
■総耐荷重:15kg
■付属品:固定ベルト2本、コーナーガード2個
※2個まで取付可能。



共通オプション (P.62 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ローフ
- QP-A700B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション