

ラック

# MR series

独自の組立方法で、  
スリムながら堅牢な業務用マルチラック。

豊富なサイズバリエーションで、様々なパブリックスペースや  
工場など多目的に使用できます。  
ディスプレイスタンドとしてもご利用いただけます。

■42V型ディスプレイ / MR-3810 + QP-1135



RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

WEBサイト




## マルチラック (MR-3600)

バリエーション -Variations-


### MR-3605

- 質量:約12kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:結束バンド3本




### MR-3607

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本




### MR-3610

- 質量:約18kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本



### MR-3612

- 質量:約24kg
- 総耐荷重:110kg
- 付属品:棚板2枚、結束バンド3本



オプション -Options-



### MRP-36 ハンドル

- 質量:約1.3kg

### MRP-60 棚板

- 棚板寸法:W600×D500×H40 (mm)
- 質量:約5.5kg ■耐荷重:30kg


## ディスプレイ設置対応 マルチラック (MR-3800)

バリエーション -Variations-

対応サイズ  
~55V型

### MR-3807


- 質量:約26kg ■総耐荷重:130kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本



対応サイズ  
~55V型

### MR-3810

- 質量:約28kg ■総耐荷重:130kg
- 付属品:棚板1枚、結束バンド3本



オプション -Options-

対応サイズ  
~55V型

ディスプレイ質量  
60kg以下

取付ピッチ  
W:100~400  
H:100~400

### QP-1135 ディスプレイ転倒防止スタンド

- 質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg
- 上下調節:50mmピッチ 6段階
- 角度調節:前方5°/11度
- 付属品:結束バンド 2種類 各2本
- \*ディスプレイの転倒防止対策。

対応製品  
MR-3807 / 3810

### MRP-80 棚板

- 棚板寸法:W800×D550×H40 (mm)
- 質量:約7.5kg ■耐荷重:約30kg

### MRP-38 補助アーム

- 質量:約1.5kg (1個)
- \*耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付 (4個1組)。

### QP-90 テレビベルト

- 寸法:W25×L1500 (mm) (2本1組)
- 質量:約0.2kg (1本)
- \*天板のスリットに通し、テレビの脚部を固定。



ディスプレイスタンド

壁掛金具

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション