

ディスプレイスタンド
RF-500 series

実用性はもちろん、シャープなデザインにこだわったフロアスタンド。

中型から大型まで対応したフロアスタンド。スタイリッシュなデザインでオフィスや展示会場、公共施設で高級感のある空間を演出します。

ディスプレイスタンド

壁掛金具

■60V型ディスプレイ / RF-590



■42V型ディスプレイ / RF-570 + RFP-50 + RFP-52



ディスプレイスタンド

壁掛金具

特長 -Features-

RoHS2対策製品 耐震・転倒対策

ウェブサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 任意の高さに調節可能

棚板設置

- 収納ボックスタイプRFP-50、棚板RFP-51設置可能

配線処理

- 底版下からも配線可能

シャープな支柱デザイン

光沢仕上げ

- 底版は耐久性に優れたメラミン
- 支柱は光沢アクリル

キャスター

- 直径30mm / ナイロン双輪
- キャスター受皿付
- ※RF-550はアシカスター仕様



RF-570




バリエーション -Variations-

卓上タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-550

- 質量:約3kg ■総耐荷重:70kg
- 上下調節:任意調節可能




スタンダードタイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	20kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-570


- 質量:約12kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:任意調節可能 ■付属品:キャスター受皿5枚



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100~400 H:100~600

RF-590

- 質量:約15kg ■総耐荷重:100kg
- 上下調節:任意調節可能 ■付属品:キャスター受皿5枚



オプション -Options-

RFP-51 棚板

- 棚板寸法:W550×D275 (mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可能
- ※RF-550は非対応

RFP-50 収納ボックス

- 外形寸法:W550×D275×H145 (mm)
- 有効寸法:W540×D245×H90 (mm)
- 質量:約9kg ■総耐荷重:15kg
- ※RF-550は非対応

RFP-52 上棚板

- 天板寸法:W450×D220 (mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:5kg

RFP-54 転倒防止金具

- 質量:約0.4kg (1個)
- ※耐震性能アップ。後方2個取付(2個1組)。
- ※RF-550は非対応



共通オプション (P.62 参照)

- QP-R11 盗難防止ファイバー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-C600B 電線金具

※ ← → は調節後固定

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション