

センサー式で 近付くと自動で フタが開閉!

タンク容量
約 **42L**



特長

人感センサー搭載

近付くと自動でフタが開き、6秒後に自動で閉まります

直接手を触れずに
開閉できて
とても衛生的!



手動で操作

タッチセンサーに
直接、手で触れて
開閉できます



90°回転式センサー
センサーの方向を
上、または正面に
調整できます



商品仕様



商品説明動画は
こちらから!!



SDB-042S

オーダーNO. **1963-8**



4 901087 217106

電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売)

電池寿命

約6ヶ月(1日10回使用時)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる
場合があります。

タンク容量

約42L

材質

ステンレス(本体)・ABS(フタ)

外形寸法(約)

幅268×高さ590×奥行317(mm)(最大値)

質量

約3.4kg(電池除く)