

## ASONE シリコンウェハー特注品お問い合わせフォーマット

この度は、シリコンウェハー特注サービスにご興味をお持ち頂き誠にありがとうございます。

お見積もり依頼・お問い合わせの際は、下記シートに必要項目をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送り下さい。

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>ウェーハ仕様</b>           | 下記ご希望仕様にチェックください   |
| 仕上げ面(オモテ面)              | <input type="checkbox"/> ミラー仕上げ <input type="checkbox"/> エッチング仕上げ <input type="checkbox"/> ラップ仕上げ <input type="checkbox"/> その他( )  |
| 仕上げ面(ウラ面)               | <input type="checkbox"/> ミラー仕上げ <input type="checkbox"/> エッチング仕上げ <input type="checkbox"/> ラップ仕上げ <input type="checkbox"/> その他( )  |
| ウェーハ厚                   | <input type="checkbox"/> $\mu\text{m}$ (100~2000 $\mu\text{m}$ より) <input type="checkbox"/> 不問   |
| 直径                      | <input type="checkbox"/> $\phi 50$ <input type="checkbox"/> $\phi 100$ <input type="checkbox"/> $\phi 125$ <input type="checkbox"/> $\phi 150$ <input type="checkbox"/> $\phi 200$ <input type="checkbox"/> $\phi 300$ |
| 面方位                     | <input type="checkbox"/> <100> <input type="checkbox"/> <110> <input type="checkbox"/> <111> <input type="checkbox"/> 不問   |
| OF                      | 【位置】 <input type="checkbox"/> <110> <input type="checkbox"/> 不問 <input type="checkbox"/> その他( )  |
| ※幅2~5inch固定(6inchのみ選択可) | 【幅】2inch: 17.5 $\pm$ 2.5/3inch: 22.5 $\pm$ 2.5/4inch: 32.5 $\pm$ 2.5/5inch: 42.5 $\pm$ 2.5/ ※6inch: 47.5 $\pm$ 2.5or57. 5mm $\pm$ 2.5  |
| パーティクル                  | <input type="checkbox"/> $\geq 0.3\mu\text{m} \leq 10$ 個/W <input type="checkbox"/> 不問 <input type="checkbox"/> その他( )   |
| 伝導型                     | <input type="checkbox"/> P型 <input type="checkbox"/> N型 <input type="checkbox"/> 不問  |
| 比抵抗                     | <input type="checkbox"/> 0.1~100 $\Omega\text{cm}$ <input type="checkbox"/> $\geq 500\Omega\text{cm}$ <input type="checkbox"/> $\leq 0.02\Omega\text{cm}$ <input type="checkbox"/> 不問 <input type="checkbox"/> その他( )  |
| <b>膜加工 (ご希望時)</b>       | ※パーティクルは不問となります  |
| 膜種                      | <input type="checkbox"/> 酸化膜 <input type="checkbox"/> SIN膜   |
| 酸化膜厚                    | <input type="checkbox"/> nm ( ) <input type="checkbox"/> 不問  |
| <b>チップ加工(ご希望時)</b>      | チップサイズご希望の際は下記チェックください   |
| 仕上げ面(オモテ面)              | <input type="checkbox"/> ミラー仕上げ <input type="checkbox"/> エッチング仕上げ <input type="checkbox"/> ラップ仕上げ <input type="checkbox"/> その他( )  |
| 仕上げ面(ウラ面)               | <input type="checkbox"/> ミラー仕上げ <input type="checkbox"/> エッチング仕上げ <input type="checkbox"/> ラップ仕上げ <input type="checkbox"/> その他( )  |
| カットサイズ                  | 縦 mm×横 mm  |
| 厚さ                      | <input type="checkbox"/> 350 $\mu\text{m}$ <input type="checkbox"/> 525 $\mu\text{m}$ <input type="checkbox"/> 625 $\mu\text{m}$ <input type="checkbox"/> その他 ( $\mu\text{m}$ ) <input type="checkbox"/> 不問            |
| その他                     |  |
| 数量                      | 枚 ※生産ロットの都合上、ご希望数での取扱いが出来ない場合もございます  |
| 用途                      |  |
| ご希望納期                   | 西暦20 年 月 日 ( <input type="checkbox"/> 迄 <input type="checkbox"/> 頃 )   |
| ご予算                     |  |
| 連絡手段                    | <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> FAX  |

### 【注意事項】

- ① 「ご利用規約(規約及び反社会的勢力に関する確認)」並びに「プライバシーポリシー」の「個人情報の取り扱いについて」をお読みいただき、いずれにも同意の上でお問合せください。
- ② ご連絡先をご記入いただいた場合は、①について同意いただいたものとみなします。
- ③ 利用目的に従い必要に応じて、弊社協力会社から直接お客様に連絡させて頂く場合がございます。

### ■ お客様情報

|          |  |
|----------|--|
| 企業・団体名   |  |
| 部署名      |  |
| お名前      |  |
| 所在地      |  |
| 電話番号     |  |
| Eメールアドレス |  |

### ■ 販売店情報

|                  |  |
|------------------|--|
| 通常、商品を購入している販売店名 |  |
|------------------|--|

**送付先 FAX: 03-6386-0690 E-MAIL: tokuchu@so.as-1.co.jp**

**アズワン株式会社**