



(プレミアムパック)

さまざまなフィールドで活用いただける天びんです

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができるようにエコ設計されています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。

主な特徴：

- **連続的な操作を考慮した低電力消費デザイン**
アルカリ電池で約1000時間の使用が可能です。
- **改善された大きなバックライトLCDディスプレイと2つの操作ボタン**
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用できます、また大きなバックライトLCDディスプレイにより薄暗い照明の中でも計量結果を確認しやすいです。
- **保管に便利なコンパクト設計**
保管に便利な4台まで積み重ね可能な設計になっています。また標準でステンレス軽量皿が装備されています。

CXシリーズコンパクト電子天びん

型式	CX221JP	CX621JP	CX1201JP	CX2200JP	CX5200
型式 (プレミアムパック) *	CX221VPJP	CX621VPJP	CX1201VPJP	CX2200VPJP	CX5200VPJP
ひょう量 (g)	220	620	1200	2200	5200
最小表示 (g)	0.1			1	
スパン校正分銅 (別売)	200 g	500 g	1 kg		2 kg
安定時間 (秒)	1.5		2	1.5	
構造: 材質	ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿				
校正	外部分銅による校正				
風袋範囲	0~最大ひょう量				
計量単位	g				
機能モード	重量				
電源	単3乾電池3本 (付属) または、ACアダプター (別売)				
バッテリー稼働時間	1,000 時間				
ディスプレイ	バックライト付き液晶ディスプレイ (LCD)				
ディスプレイサイズ (文字高)	18 mm				
計量皿寸法 (W×D)	128×142 mm				
本体寸法 (W×D×H)	135×201×41 mm				
梱包寸法 (W×D×H)	170×235×55 mm				
本体重量	0.5 kg				
梱包重量	0.7 kg				

*: プレミアムパックには「CX本体、専用キャリングケース、ACアダプタと乾電池単3 (3個)」が含まれています。

基本的な機能および特徴

ABS筐体、滑り止め付き調整脚、安定インジケーター、過重超過インジケーター、自動電源オフ


コンプライアンス

- **Product Safety:** IEC/EN 61010-1
- **Electromagnetic Compatibility:** IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments; FCC Part 15 Class B; Canada ICES-003 Class B
- **Compliance Marks:** CE; RCM

アクセサリ

キャリングケース.....	30467763
プラスチック製ボウル皿 (1050ml)	80850075
ACアダプタ.....	30333870
ステンレス皿.....	30428138

外形寸法図



オーハウス コーポレーション
〒110-0008
東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル 6F
(メトラートレド(株)内)
電話: 03-5815-5515
ファックス: 03-5815-5525
Email: japansales@ohaus.com
www.ohaus.com
SAP Literature 30385254

30385254 20190315 © Copyright OHAUS Corporation

