



耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製

TPLA-H385シリーズ 樹脂製耐酸キャビネット & 薬品保管庫

■頑丈

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。
非常に頑丈な一体成型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。

■組み立て不要

一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。

■丸洗いOK

プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

■仕様

材質：耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)

耐熱温度：-30℃～60℃

錠前：シリンダー錠 (キー2本付き)

色：扉色/青 本体色/グレー

付属品：棚板×1枚


■鍵付き



▲シリンダー錠



薬品を安全に
保管・管理



T-H385L/2

- 有効内寸 約 W375×D465×H440 ※上下とも同サイズ
- 棚板 上下各1枚ずつ設置可能
- 重量 約13.7KG
- ※上下2室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385M/2

- 有効内寸 約 W375×D465×H290
- ※各室とも同サイズ
- 重量 約9.4KG
- ※上下2室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385M

- 有効内寸 約 W375×D465×H590
- 棚板 3枚設置可能
- 重量 約7.8KG



T-H385L/4

- 有効内寸 約 W375×D465×H215
- ※各室とも同サイズ
- 重量 約16.8KG
- ※4室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385S

- 有効内寸 約 W375×D465×H440
- 棚板 1枚設置可能
- 重量 約6.5KG



T-H385L

- 有効内寸 約 W375×D465×H890
- 棚板 3枚設置可能
- 重量 約11.8KG



要換気：側面の換気孔を塞がないようにご使用ください

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス100mm程度）



株式会社MTセキュリティジャパン

<https://www.mtsj.co.jp>

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491