




盗難防止ワイヤー

QP-R11 盗難防止ワイヤー

- ワイヤー長さ:1000(mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠


ディスプレイスタンドに使用時

テレビ取付ブラケットと本体をワイヤーと鍵でロック。



壁掛金具・天吊金具に使用時

テレビ取付ブラケットとベースプレートをワイヤーと鍵でロック。



※天吊金具はテレビ取付ブラケットと本体をワイヤーと鍵でロック。

- 対応製品
- 壁掛金具 MH series
 - 天吊金具 CH series

- 対応製品
- ディスプレイスタンド
 - PH-550 series PU-460 series
 - PH-620 series PU-850 series
 - PH-775 XS(30/40/70/80)series
 - PH-820 series TF-540B
 - PH-910 series RF-500 series
 - PL-5000 series DS-500 series

転倒防止補助ロープ


QP-R25 転倒防止補助ロープ

- ワイヤー長さ:1500(mm)
- 質量:約0.1kg / 1セット
- 使用荷重:150kg以下 / 1セット

※設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。
※ロープに引っかかりすぎないように
アイナットは天井もしくは壁面の高い位置に取り付けてください。



ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。



※本製品は転倒防止を補助するものです。

- 対応製品
- ハヤミ工産製:ディスプレイスタンド

変換金具

QP-A700B 変換金具

- 外形寸法:W25×D15×H720(mm)
- 質量:約1kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。



PH-827S + QP-A700B

- 対応製品
- ディスプレイスタンド
 - PH-550 series TF-540B
 - PH-620 series DS-500 series
 - PH-775 MH-651B / 651W
 - PH-820 series MH-653B / 653W
 - (PH-823S / 823Bは非対応)
 - PH-910 series MH-775B / 775W
 - PL-5000 series MH-851B / 851W
 - PU-460 series MH-853B / 853W
 - PU-850 series SH series
 - XS(30/40/70/80)series 天吊金具
 - (XS-34 / XS-44 / CH series
 - XS-74 / XS-84は非対応) (CH-43B / 43Wは非対応)

変換金具

QP-C600B 変換金具

- 外形寸法:W620×D20×H63(mm)
- 質量:約1.5kg / 1セット
- ※テレビ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能。
- ※タテ設置時の偏心を補正。



PH-825S + QP-C600B

- 対応製品
- ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品全般
 - ※取付ピッチ100×100mmの製品を除く。

カメラアタッチメント

Cisco社製カメラ用

QP-CSR01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W420×D79×H165(mm)
- 質量:約1.5kg
- ※Cisco社製 Webex Room Kit mini / Webex Room Kit / Quad Cameraに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)もしくはオプション棚板(別売)が必要。



上設置イメージ



下設置イメージ

- 対応製品
- ディスプレイスタンド
 - PH-550 series
 - PH-620 series
 - PH-770 series (上設置のみ取付可能)
 - PH-820 series (PH-821S / 821Bは非対応)
 - PH-910 series
 - PL-5000 series
 - PU-460 series
 - PU-850 series

カメラアタッチメント

Poly社製カメラ用

QP-PLS01 カメラスタンドアタッチメント

- 外形寸法:W220×D51.7×H81.7(mm)
- 質量:約0.8kg
- ※Poly社製 Studio X30 / Studio X50 / Studio X70 / StudioIに対応。
- ※取り付けにはオプションカメラスタンド(別売)もしくはオプション棚板(別売)が必要。



上設置イメージ



下設置イメージ

- 対応製品
- ディスプレイスタンド
 - PH-550 series
 - PH-620 series
 - PH-770 series (上設置のみ取付可能)
 - PH-820 series (PH-821S / 821Bは非対応)
 - PH-910 series
 - PL-5000 series
 - PU-460 series
 - PU-850 series
 - ※Studio X70は、PH-770 series / PH-910 series / PL-5000 seriesへの取付は非対応。