

ディスプレイスタンド  
TF-300 series

充実した機能と汎用性の高いデザインを  
両立したディスプレイスタンド。

高さ調節と角度調節、タテ・ヨコ設置が可能な充実した機能、  
オプションにより多様な機器設置が可能です。  
2色の木目調デザインが様々なシーンに馴染みます。

ディスプレイスタンド

壁掛金具

■32V型ディスプレイ / TF-320B



ディスプレイスタンド

壁掛金具

■42V型ディスプレイ / TF-330W

特長 -Features-

RoHS2対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

ウェブサイト



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー

移動ハンドル

- 移動に便利なハンドルを標準装備

ディスプレイ設置


- タテ・ヨコ設置可能
- 角度調節可能

昇降機能

- 任意の高さに調節可能

木目調デザイン

- 質感の高い木目シート
- B:ダークブラウン木目
- W:ライトブラウン木目



TF-330B



キャスター

- 直径50mm / ナイロン双輪
- 2個ストッパー付


※ ← → は調節後固定

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	15kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

TF-320B (ブラック) / TF-320W (ホワイト)


- 質量:約14kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:400mm (任意調節可能)
- 角度調節:後方90度 (任意調節可能)
- 付属品:結束バンド4本



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

TF-330B (ブラック) / TF-330W (ホワイト)

- 質量:約15kg
- 総耐荷重:60kg
- 上下調節:400mm (任意調節可能)
- 角度調節:後方90度 (任意調節可能)
- 付属品:結束バンド4本



※赤角度は調節後固定

オプション -Options-

TFP-B31 (ブラック)  
TFP-W31 (ホワイト) 棚板

- 棚板寸法:W450×D250 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※前後2段階の調節可能。
- ※2枚まで取付可能。

TFP-B33 (ブラック)  
TFP-W33 (ホワイト) STBホルダー

- 有効内寸:D60 (mm)
- 質量:約0.6kg
- 耐荷重:5kg
- 付属品:固定ベルト1本



共通オプション (P.62 参照)

- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-C600B 交換金具
- ※TF-320B / 320Wは非対応。

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション

天吊金具

卓上スタンド

ラック

共通オプション