

飛沫感染防止対策に最適！

令和2年度熊本県工業大賞
特別賞(感染防止賞)受賞

飛沫ガード



開口ありVer.



開口なしVer.

※製品高さ: 800mm(開口高さ100mm)
※開口部は書類の受け渡しができます！

※製品高さ: 700mm

共通販売サイズ

▽幅 700mm

▽幅1,000mm

▽幅1,500mm

ブラックが新登場！



※開口あり/なし全サイズ対応

- ▼飛沫感染防止に最適な透明間仕切です！
- ▼透明パネルは耐アルコール、耐次亜塩素酸水の物を使用し、簡単に交換できるため衛生的に使用できます。
- ▼オールアクリル製と比べて軽いため、楽に持ち運びができます。

▽幅は100mm単位でオーダー可能です
▽開口高さは50mm単位でオーダー可能です

【700mm～1,500mmまで(開口あり/なし対応)】
【100mm～300mmまで(開口ありのみ対応)】

※オーダー料金が別途発生します。

特長

Q.【なぜアルミフレームを使用しているの??】

A.オール透明アクリル板製と比較すると・・・

▼フレームが取っ手として活用でき、パネルも指紋で汚れにくい！

▼軽い！（アクリル製約4.2kgに対し当社製約1.2kg）

※幅1,000mm×高さ700mm、アクリル板は厚5mmで比較

▼フレーム構造で大型サイズにも対応可。

▼パネルだけ取り換えて長く使えるため、コスパが良い。

透明六角ボルト・ナットを回すだけで
パネルの取り外しができます。

基本仕様(共通)

フレーム	アルミニウム(アルマイト処理)
面材	クリアパネル(PET製) 厚さ0.5mm
サイズ(mm)	幅 700 / 1,000 / 1,500 奥行 220 高さ [開口あり]800 / [開口なし]700 ※[開口あり]開口高さ100mm
重量	開口あり 約1.5kg / 開口なし 約1.7kg ※幅1,500mmタイプの場合



<飛沫ガード 脚部分の特長>

開口ありVer.



▽ スタイリッシュなデザイン

開口なしVer.



▽ 脚は開口ありVer.同様、ビスでしっかり固定するため、安定感抜群！

製品に関するお問合せ先はこちらまで

 **不二ライトメタル**

※仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

〒869-0192
熊本県玉名郡長洲町長洲2168
TEL. 0968-78-2116
FAX. 0968-78-3758
MAIL. kaihatsu-eigyo@qfuij.com

