



センサ型式	校正対応範囲 下記範囲内整数値で指定いただけます
TR-0106	温度 (-35～110℃)
TR-0206	温度 (-35～110℃)
TR-0306	温度 (-35～110℃)
TR-0406	温度 (-35～110℃)
TR-0506	温度 (-35～110℃)
TR-0706	温度 (-35～110℃)
TR-1106	温度 (-55～155℃)
TR-1220	温度 (-55～155℃)
TR-1320	温度 (-55～155℃)
TR-5101	温度 (-55～155℃)
TR-5106	温度 (-55～155℃)
TR-5220	温度 (-55～155℃)
TR-5320	温度 (-55～155℃)
TR-5420	温度 (-55～155℃)
TR-5530	温度 (-55～155℃)
TR-5620	温度 (-55～155℃)
TR-3310	温度 (5～55℃) 湿度 (10～90%)
SHB-3101	温度 (-20～70℃) 湿度 (10～90%)
TR-3100	温度 (5～55℃) 湿度 (10～90%)
TR-3110	温度 (5～55℃) 湿度 (10～90%)
THA-3001	温度 (5～55℃) 湿度 (10～90%)
THA-3151	温度 (5～55℃) 湿度 (10～90%)
SHA-3151	温度 (-20～70℃) 湿度 (10～90%)
HHA-3151	温度 (-20～70℃) 湿度 (10～90%)