



# ドゥ・ウォール透明 スタンドサイズ

図面単位：mm



Horse riding club  
乗馬クラブ




# ドゥ・ウォール



コロナ時代、コロナとの共存... 周り自分自身を守るためのドゥ・ウォール。相手の顔を見ながらストレスフリーで会話ができ、スタンドで自立させ、どこにでも設置できます。安心して快適な会話ができる強い味方です。

\* 2021年6月「デスクウォール」は「ドゥ・ウォール」へ製品名を改めました

Office  
事務所



お問い合わせ

人と地球にやさしいモノづくりを...  
**第一大宮株式会社**  
DAIICHI OHMIYA CO.,LTD.

# ついでに設置による飛沫感染対策！

ドウ・ウォールで感染対策！安心のオフィス

**DW1** シリーズ  
差し込みタイプ

中空ポリカーボネート製



DW1-1265C/DW1-0765C使用


事務所に違和感なくなじみ、しっかりと飛沫感染対策ができます。

中空ポリプロピレン製

簡単  
設置



DW1-1265W/DW1-0765W使用



デスクの間に差し込むだけ！  
簡単に設置できます

**ご注意**





**「ドウ・ウォール」プラダンPP（中空ポリプロピレン製）ご使用時の注意**

石油に由来する原料から製造したプラスチック製品であり、可燃性を有していることから、ご使用される場所によっては危険を伴う場合があります。  
製品をご使用いただく環境の中で高温の火源を取り扱うエリアにおきましては、着火し延焼の危険性がありますのでご使用をお控えいただきますようお願い申し上げます。  
事務机に設置する場合は、電源コンセントが漏電火災の火元になる恐れもありますので、設置する際には十分ご注意ください。

ドウ・ウォール


# DO-WALL 製品ラインナップ

\* 表面のフィルムをはがして使用してください \* 「ドウ・ウォール透明」のスタンドのサイズは裏面をご覧ください




図面単位 : mm

## DW1-1265W




\*底面両面テープ付き

## DW1-0765W




\*底面両面テープ付き

## DW1-1265C \*表面のフィルムをはがして使用




\*底面両面テープ付き

## DW1-0765C \*表面のフィルムをはがして使用




\*底面両面テープ付き

## DW2-1250C \*表面のフィルムをはがして使用



\*底面両面テープ付き

## DW2-0950C \*表面のフィルムをはがして使用




\*底面両面テープ付き

## DW2-0750C \*表面のフィルムをはがして使用




\*底面両面テープ付き

## DW3-1260C \*表面のフィルムをはがして使用



\*両面テープ同梱

## DW3-0960C \*表面のフィルムをはがして使用



\*両面テープ同梱

## DW3-0760C \*表面のフィルムをはがして使用



\*両面テープ同梱

## DW3-0345C \*表面のフィルムをはがして使用



\*両面テープ同梱

\*底面両面テープ付き→スタンドに両面テープがついています

\*両面テープ同梱→必要に合わせて、同梱両面テープをお客様で貼り付けてご使用ください



図面単位：mm

# DW2/3シリーズ 自立タイプ

中空ポリカーボネート製



DW2-1250C/DW2-0750C使用

ついたての向こう側が半分透けて見える中空ポリカーボネート製は打ち合わせにもおすすめ。自立タイプは置きたいところに置くだけで簡単設置。軽量でストレスフリーです。

### 使用例



DW3-0345C使用



DW2-1250C使用



DW2-1250C使用



DW3-0345C使用

オモシを置いて  
固定してもOK



飲食店のカウンターにおすすめ。  
お客様との打ち合わせにも  
安心してご利用いただけます。

### 「ドゥ・ウォール」ツインハードPC (中空ポリカーボネート製) ご使用時の注意



「ドゥ・ウォール」ツインハードPCの基材には、ポリカーボネート製中空板を使用しております。ご使用によって汚れが気になった時は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に含ませて拭き取って下さい。水、アルコール、油脂、弱酸などには安定していませんが、アミン系やアミド系界面活性剤を含むアルカリ性洗剤やベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素、有機溶剤には白濁または膨潤、溶解しますのでご注意ください。

# 透明で対面が見え打ち合わせも簡単 ドウ・ウォール透明

## DWT 4 / 5 / 6 シリーズ 台置きタイプ<sup>®</sup>

PET製



DWT4-0960M使用

## 視界フリーでストレスフリー

一番人気の透明のついで。相手が透けて見えるため打ち合わせにおすすめ。きれいで圧迫感がないため飲食店でも多く使っていただいております。

### 使用例



DWT6-0550S使用



DWT4-1270M使用



DWT6-0340S使用

美観を損なわずにしっかりと感染対策ができるため大人気の「ドウ・ウォール透明」です。



DWT4-0455S使用



DWT5-1270 L17使用



DWT5-08125 L30使用



DWT4-1270M使用



DWT6シリーズ  
特注サイズ

DWT6シリーズは  
スタンドにパネルを  
差し込むだけの  
シンプルな形です。

\*特注サイズにつきましては、お問い合わせください。



### 「ドウ・ウォール透明」(PET製)ご使用時の注意

「ドウ・ウォール透明」(PET製)の基材には、PETを使用しております。ご使用によって汚れが気になった時は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に含ませて拭き取って下さい。水、アルコール、油脂、弱酸などには安定していますが、アミン系やアミド系界面活性剤を含むアルカリ性洗剤やベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素、有機溶剤には白濁または膨潤、溶解しますのでご注意ください。また、可燃性のため火の近くや高温になるところでは、絶対に使用しないでください。フチで手などを切らないようご注意ください

### ドウ・ウォール規格サイズ表

材質	シリーズ	品番	パネルの厚み(mm)	サイズ(mm)	総重量	仕様	梱包数	最低出荷ロット	用途		
ドウ・ウォール	中空ポリプロピレン(フラダンPP)	DW1シリーズ	① DW 1-1265W	6.5	1160 x 650H	1.14kg	差し込みタイプ <sup>®</sup>	10枚	10枚	事務机	
			② DW 1-0765W	6.5	690 x 650H	0.68kg	差し込みタイプ <sup>®</sup>	10枚	10枚	事務机	
	中空ポリカーボネート(ツインハードPC)	DW1シリーズ	③ DW 1-1265C	4.0	1180 x 650H	0.74kg	差し込みタイプ <sup>®</sup>	10枚	10枚	事務机	
			④ DW 1-0765C	4.0	690 x 650H	0.44kg	差し込みタイプ <sup>®</sup>	10枚	10枚	事務机	
			DW2シリーズ	⑤ DW2-1250C	4.0	1180 x 500H	0.63kg	自立タイプ <sup>®</sup> L曲げ/穴あり	10枚	10枚	事務机
				⑥ DW2-0950C	4.0	890 x 500H	0.46kg	自立タイプ <sup>®</sup> L曲げ	10枚	10枚	事務机
		DW3シリーズ	⑦ DW2-0750C	4.0	690 x 500H	0.37kg	自立タイプ <sup>®</sup> L曲げ	10枚	10枚	事務机	
			⑧ DW3-1260C	4.0	1180 x 620H	0.75kg	自立タイプ <sup>®</sup> 逆T字曲げ	10枚	10枚	事務机・休憩室	
			⑨ DW3-0960C	4.0	890 x 620H	0.55kg	自立タイプ <sup>®</sup> 逆T字曲げ	10枚	10枚	事務机・休憩室	
			⑩ DW3-0760C	4.0	690 x 620H	0.44kg	自立タイプ <sup>®</sup> 逆T字曲げ	10枚	10枚	事務机	
			⑪ DW3-0345C	4.0	350 x 450H	0.17kg	自立タイプ <sup>®</sup> 逆T字曲げ	10枚	10枚	カウンター	
ドウ・ウォール透明			PET	DWT4シリーズ	⑫ DWT4-1270M	1.5	1195 x 700H	2.04kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	10枚
	⑬ DWT4-0960M	1.5			920 x 600H	1.40kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	10枚	事務机・テーブル	
	⑭ DWT4-0770S	1.5			690 x 700H	1.19kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	10枚	事務机・テーブル	
	DWT5シリーズ	⑮ DWT4-0540S		1.5	500 x 400H	0.58kg	台置きタイプ	10枚	10枚	飲食店カウンター用	
		⑯ DWT4-0455S		1.5	435 x 550H	0.64kg	台置きタイプ	10枚	10枚	飲食店カウンター用	
		⑰ DWT5-1270 L17		1.5	1195 x 870H	2.44kg	受付・台置きタイプ/下部170H空間	5枚	10枚	卓上受付窓口	
	DWT6シリーズ	⑱ DWT5-0960 L17	1.5	920 x 770H	1.80kg	受付・台置きタイプ/下部170H空間	5枚	10枚	卓上受付窓口		
		⑲ DWT5-08125 L30	1.5	850 x 1560H	3.42kg	床置きタイプ/下部300H空間	5枚	10枚	自立型間仕切り		
		⑳ DWT5-0962L	1.5	930 x 625H	1.35kg	台置き専用タイプ/130H受け渡し口付き	5枚	10枚	卓上受付窓口		
		㉑ DWT6-0550S	1.5	490 x 490H	0.54kg	台置きフラットタイプ	10枚	10枚	飲食店用		
	DWT6シリーズ	㉒ DWT6-0450S	1.5	390 x 490H	0.45kg	台置きフラットタイプ	10枚	10枚	飲食店カウンター用		
		㉓ DWT6-0340S	1.5	325 x 430H	0.35kg	台置きフラットタイプ	10枚	10枚	飲食店カウンター用		

\*ご注文は各品番につき10枚以上、梱包単位でお願いします。