

紙粉が少なく やわらか&なめらかな
ソフトマイクロワイパーシリーズ



プロワイフ
PROWIPE

濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい ダブルマイクロワイパー M200



シート寸法
230×210mm

2プライ
(2枚重ね)

ポリ包装

片手で
取り出せる
ポップアップ
タイプ

改正 RoHS 指令
(RoHS2 指令) 対応

食品衛生法に準じた
試験実施済

水分・油分 ともに吸収力が良いため
あらゆる拭き取り対象に◎!

水



油



使用シーンに合った拭き取り性能で
気兼ねなく使い捨て!


POINT 1

紙粉が少なく、やわらか&なめらか


- 毛羽立ちにくく紙粉が少ないため、脱落した繊維が目立たない。
- 紙表面に細かなしわ(クレープ)をつけているため、表面がなめらか。対象物との接触面が多く拭き取り性が高い。

紙粉(リント)


※ソフトワイパー-S200を100とした場合の指数



なめらかさ



やわらかさ



一般的なワイパーの表面イメージ



ソフトマイクロワイパーの表面イメージ



イメージ図

POINT 2

濡れてもやぶれにくい

濡れてもやぶれにくく、手になじむ紙質のためテーブルや机、人の多く触れる箇所の清掃用途に。

POINT 3

2枚重ねの優れた吸収力

2枚重ねの商品で柔らかく、吸収性が高いため水分・油分などの拭き取りに。

おすすめ 使用用途



試験器具の
拭き取り



生産ラインでの
拭き取り



医療現場での
拭き取り



感染対策での
拭き取り

机、イス、パーテーション、
ドアノブ、商談ブース
エレベーターのボタンなど
人が多く触れる場所に

おすすめ 業態



化粧品工場



電子工場



大学



病院・介護施設



外食産業



商業施設

■ その他用途



実験機械汚れの
拭き取り

ゴムローラーの拭き取り
金属部品の拭き取り
シリコンオフの拭き取り
精密機器の拭き取り
金型の拭き取り

車両部品の拭き取り
ギアに付着したオイルの拭き取り
ベアリングの油分(グリス)の拭き取り



レジ回りの
拭き取り

■ 商品規格

商品コード	JANコード	商品名	素材	シートサイズ	パック入数	ケース入数
823490	4902011824902	エリエールプロワイプ ダブルマイクロワイパーM200	パルプ	230×210mm	200枚	30パック

ソフトマイクロワイパーシリーズのご紹介



ソフトマイクロワイパー
SS250
(シート寸法 198×90mm)



ピペットや
マイクロ
シリンジなど、
細かい器具の
拭き取りに!!



ソフトマイクロワイパー
S220
(シート寸法 198×130mm)



ビーカーや
ガラスセルの
拭き取りに!!



ソフトマイクロワイパー
ポリ包装
(シート寸法 198×130mm)



S220 と同じ
シートサイズ。
ポリ包装で
携帯しやすい!!



大きさ
比較



ソフトマイクロワイパー
L150
(シート寸法 600×380mm)



生産ラインや
大型器具、
板ガラスの
拭き取りに!!



商品や使用シーンの
動画公開中!
ぜひチャンネル登録を
お願いします!



サンプルのご請求は
当社営業担当または
ホームページへ!
<https://elleair-bs.co.jp/>

大王製紙グループ
エリエールビジネスサポート株式会社

〒170-0004
東京都豊島区北大塚1-13-4 オーク大塚ビル2F
Tel 03-6865-8001 Fax 03-6865-8002
<https://www.elleair-bs.co.jp>