

お見通し[®] NIIP-ST

金属検出機 傾斜タイプ

- アルミ包装・アルミ蒸着対応
- 高濃度塩分対応
- 高温・冷凍対応
- 商品設定不要
- 検出感度
- 低周波磁界型検出方式

ローラー部 拡大



電源入れて滑らせるだけ！

本装置は予告なしで仕様変更する場合がございます。



TOK
トック・エンジニアリング株式会社

金属検出機 お見通し[®]


シンプル仕様
シンプル価格

NIP-ST (傾斜型)

金属検出機 **お見通し[®]** は 磁界型検出方式で、
アルミ包装、塩分、高温でも**金属異物^{※1}**を見逃しません！
NIP-STは持ち運び可能で、少量生産の検査に最適です。

※1 鉄や着磁するステンレス。ステンレスは種類、応力のかかり具合等によって検出可能なサイズが異なります。

外形寸法



仕様

項目	仕様
外形	幅 666mm (傾斜 25° 時 678mm) 奥 340mm (電源ケーブル含んだ場合 450mm) 高 330+通過高 [H]mm (傾斜 25° 時 400+通過高 [H])
有効検知幅	200mm
通過高	30 ~ 90mm (選択)
傾斜角度	3段階 (15° / 20° / 25°)
設計搬送速度	33cm / 秒
最大搬送荷重	0.5kg / 機
質量	32kg
搬送方向 [※]	右→左
感度切替	3段階
検出精度 ^{※2}	Fe□0.8mm、SUS□1.2mm
異物検出時動作	ブザー鳴 / LED 赤点灯 / NG 数増加
使用環境の温度	0℃ ~ 60℃ 結露しないこと
防水	非防水
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W

※2 □は立方体の表記。検出精度は検査対象製品および使用環境により異なります。詳細についてはお問い合わせ下さい。

販売代理店

エヌ・アイ・ピー
NIP NIP株式会社 (販売元)

〒190-0012 東京都立川市曙町2-9-8 大黒屋ビルディング3F
TEL: 042-548-5553 FAX: 042-527-5279
URL: <https://nip-ltd.co.jp>

