



フッ素樹脂ラセンチューブ

超耐熱フッ素樹脂製の線材
保護用のチューブ

- 巻き付けて使用するラセンタイプのチューブです。
- 耐熱260℃で、高温環境でも使用できます。

TUBE FOR WIRING PROTECTION
THAT CAN COIL AROUND WIRES


スペック

材質	フッ素樹脂 PTFE
規格	UL94 V0
使用温度範囲	-70~260℃
標準色	乳白色

使用例/カスタム例

- ✓ 巻き付けるだけで簡単に設置できます
線材の固定にも使用頂けます。
- ✓ 他のサイズも製作可能です。

外形図



サイズ

型番	内径 D	外径 D1	肉厚 T	ピッチ P	適合束線径	包装単位 (m/巻)
DP-2.6T	2.6	4.2	0.8	6	3~6	50
DP-4T	4	6	1.0	8	4~11	50
DP-6T	6	7.6	0.8	10	6~15	50
DP-8T	8	10	1.0	10	8~22	50
DP-9T	9	10.4	0.7	12	9~25	50
DP-12T	12	13.6	0.8	15	12~32	50
DP-15T	15	16.6	1.2	20	15~40	50
DP-20T	20	22.4	0.8	22	20~50	50

単位: mm