

# 音声自動アナウンス機器「G-vo」



## 人の通行を感知して録音メッセージを自動再生！ アナウンス業務の省人化に

人感知センサ 2m×45°



録音・再生 90秒×2件

医療・介護施設

店舗・オフィス

- 手指アルコール消毒の呼びかけに
- 段差の注意喚起に
- 施設入館時のご案内に
- 受付窓口でのご案内に



# 録音メッセージを自動再生することで人手不足を補います

## 広角度の人感知センサーを搭載

上下左右各 45°の広範囲を検知するので、センサーの角度を調整する必要はありません。  
対象者が近づくと、タイミングよく録音メッセージを再生します。

## 90 秒 ×2 チャンネルの音声録音

最大 90 秒のメッセージを録音できるため、情報を余すことなく伝えられます。  
また、各チャンネルをスイッチで切り替えることにより、再生するメッセージを時間帯で変更できます。

## 設置をしやすいコンパクト設計

小型・軽量でシンプルな外見は、どのような景観にも溶け込みます。  
スピーカー部に設けられた段差によって、横置きにしても音声が届らることなく聞こえます。



G<sup>ジーヴォ</sup>vo

- ACアダプタ式  
(コード長 1.8m)



モバイルトークミニ

- 乾電池式  
(モバイルバッテリー対応)

製品仕様	
商品名	G-vo
サイズ	高さ 155×幅 113×厚さ 77mm
重さ	約 400g
電源	ACアダプタ (コード長: 1.8m)
消費電力	約 3w (1日 12 時間の使用で月額 30 円程度)
感知距離	0 ~ 2m / 上下左右 45° / ON・OFF 切替可
録音・再生	最大 90 秒 ×2 チャンネル
希望小売価格	
特徴	電池の交換や充電の手間がかからない。 フロント部分に案内文を貼付できる。

カタログ資料や取扱説明書のダウンロードは…

G-vo

検索



製品仕様	
商品名	モバイルトークミニ
サイズ	高さ 110×幅 65×厚さ 30mm
重さ	約 120g (電池は含まない)
電源	単 3 型アルカリ乾電池 ×4 本 または市販モバイルバッテリー (USBmicroB)
感知距離	0 ~ 3m / 上下左右 45° / ON・OFF 切替可
録音・再生	最大 90 秒 ×2 チャンネル
希望小売価格	
特徴	AC 電源が不要なので車両送迎時にも使用できる。 電源コードにつまづく危険がない。

カタログ資料や取扱説明書のダウンロードは…

モバイルトークミニ

検索



 GUN-DEN

本社 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々 760  
TEL: 0277-73-2417 FAX: 0277-73-2419

- 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合があります。
- 記載の商品の仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- このカタログの内容は、2023年 3月現在のものです。

© 2023 GUNMA ELECTRONICS CO.,LTD.

販売店/お問い合わせ