

防水型中心温度計 testo 106



食品の温度測定に最適

TopSafeプロテクタ：IP67の防水防塵性能

軽量コンパクトな製品デザイン

しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム

オートホールド機能

HACCPおよびEN 13485に適合（TopSafeプロテクタとの併用時）



testo 106は、食品やその他の半固体の中心温度を、1秒間に最大2回の速さで正確に測定します。この食品温度計の優れた性能は、厨房、ケータリングサービス、レストランチェーン、食品小売業などの食品管理に求められる迅速な温度測定に最適です。

TopSafeプロテクタを装着することで、防水防塵性能がIP67になり、HACCPおよびEN 13485に適合します。持ち運びや保管のためのホルダーも付属します。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 106

同梱品：本体、プローブ保護キャップ、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、バッテリー、出荷検査書



型番：0563 1063 08

センサ	NTCサーミスタ
測定範囲	-50~+275°C
精度 ±1 digit	測定値の±1% (+100~+275°C) ±0.5°C (-30~+99.9°C) ±1°C (-50~-30.1°C)
分解能	0.1°C

一般テクニカルデータ

動作温度	-20~+50°C
保管温度	-40~+70°C
応答速度 (t99)	10秒
測定間隔	0.5秒
バッテリー	CR2032ボタン型電池×2
バッテリー寿命	約350時間
質量	80g
外形寸法	218×34×20mm
プローブシャフト長さ	55mm
プローブシャフト直径	Ø 3mm
ディスプレイ	LCD
ハウジング材質	ABS
保護等級	IP67 (TopSafeプロテクタ装着時)
規格	EN 13485

アクセサリ	型番
TopSafeプロテクタ (保護ケース)	0516 8265
プローブ保護キャップ	0554 0825
CR2032 ボタン型電池	0515 0028

校正	型番
校正 (温度) 指定ポイント 10/30/50°C	お問い合わせください
校正 (温度) 任意ポイント -30~+250°C	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2019.07)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp