

# 紫外線除菌ハンディライト

## ぴかっときれい

ハンディタイプで  
持ち運びらくらく! 清拭出来ない場所を  
かんたん除菌!



**使いかんたん!**

対象物までの適正な距離と、照射範囲が一目でわかる可視LED搭載

**安全設計**



2段階スイッチと自動OFF機能付き

**長寿命・高耐久**

紫外線LEDは約10,000時間の長寿命、安心の日本製

### 特長

- メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
- 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。
- 青色LEDによる照射範囲の可視化で、目的の箇所に照射できているか一目で確認できます。
- 赤色LEDのインジケータで、最適照射距離がすぐに分かるようになっています。



二つの照射インジケータの重なる距離で照射することにより、効果的に除菌することが出来ます。

- 紫外線LEDは約10,000時間の長寿命ですので、交換の手間もなく安心してお使いいただけます。
- 紫外線LEDは世界最高レベルの発光効率と高出力の日亜化学工業株式会社製です。
- 手首ストラップとシリコン製カバー付きですので、安心してお使いいただけます。

※ご使用の際は、付属の紫外線カットゴーグルをお着けください。

**菌・ウイルスを  
99%除菌・除去!**

当製品のLEDは、280nm 深紫外線LED NCSU334B (日亜化学工業株式会社製) を使用しております。

[詳しくはこちら](#)



### 【製品仕様】

商品名	紫外線除菌ハンディライト	光源	紫外線LED (UV-C LED)
型番	ぴかっときれい	ピーク波長	280nm
品番	7-465-01	最適照射距離	5cm
サイズ	145×85×35mm	連続照射時間	20秒(1回押下時)
重量	300g	電源	単3乾電池×3本
材質	本体/ABS樹脂、カバー/シリコン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC樹脂	付属品	紫外線カットゴーグル、ストラップ、単3乾電池×3本(テスト用)

品番	商品名	型番	定価(税抜)
7-465-01	紫外線除菌ハンディライト	ぴかっときれい	¥48,000

商品の詳しい情報は  
検索サイト「AXEL」  
をご覧ください



商品名や品番で  
簡単に検索できます!

**AXEL**