


感染症対策に！

水溶性ランドリーバッグ


- ◆水溶性のフィルムで作られた、リネン用ランドリーバッグです。
- ◆熱水で溶けるため直接洗濯機に入れることができます。



- ◆仕様
 - ・材質：PVA
 - ・厚さ：25μm
 - ・溶解温度：袋／約65℃、紐／約30℃


寝具類の感染対策、見直してみませんか？

紐 (約30℃, 150mm×50mm)



低温でもしっかりと溶けるため、袋の中に水が入りやすく、リネンをしっかりとほぐします。

袋 (約65℃, 150mm×50mm)



熱水でしっかりと溶けるため、洗濯後の溶け残りも心配なく、洗濯機の負担にもなりません。

新型コロナウイルスに対する感染対策の一環として、厚生労働省のガイドライン*1においても、寝具類の取扱いに水溶性バッグの使用が推奨されています。新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類を水溶性バッグに入れて管理することで、運搬・保管・洗濯の一連の工程において、寝具類に直接触れることなく作業を行うことができます。

安心の日本製！

本製品は日本製であり、海外製のものとは比べても、溶け残りが少なく*2、安心してお使いいただけます。また、国内生産ですので供給面も安心です。

詳細な情報は ↓AXELへ！↓



| 品番 | サイズ | 入数 | 価格(税抜) |
|-----------|----------------|--------|---------|
| 7-9171-01 | 小サイズ 430×560mm | 100枚/袋 | ¥12,500 |
| 7-9171-02 | 大サイズ 600×840mm | 100枚/袋 | ¥23,000 |

*1:医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、別紙1新型コロナウイルスに感染の危険のある寝具類の処理方法について（お客様へのお願い）【2】c. 厚生労働省, 2020
 「c: 寝具類を水溶性バッグ（PVAフィルム等）に入れ、しっかりと口を締め、更にそれをビニール袋に入れて、二重に密閉した状態で外側を0.05%（500ppm）の次亜塩素酸Naで清拭又は含有率70%以上のエタノールで清拭して下さい。」

*2:当社比較

アズワン株式会社

- 大阪本社
- 東京オフィス
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 静岡営業所
- 京都営業所
- 広島営業所
- 高松営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所

