

照度計 testo 540

センサは人の目（視感度）と同等の分光感度特性
 ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
 ※取引証明には使用できません。



省エネに！

- ・照度測定で**節電！**

～．

JIS Z9110 事務所：750～1,500Lux
 応接室：180～500Lux

自社基準照度かJIS基準照度に合わせ、
 照明の消灯・間引きで管理・節電

～．

型番：0560 0540
 EA712A-7

照度

計測範囲	0 ～ 99,999 lx
分解能	1 lx (0 ～ 19,999 lx) 10 lx (20,000 ～ 99,999 lx)
精度	±3 % (基準との比較)
単位	lux (lx) , Footcandle (f t c)

動作温度	0 ～ +50 ℃	<p>付属品</p> <p>現場で便利なアクセサリ付</p> <p>出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池</p>
バッテリーの種類	単4アルカリ乾電池×2本	
バッテリー寿命	200 時間 (バックライトオフの場合)	
外形寸法 (保護キャップ装着時)	133×46×25 mm	
質量	95g (保護キャップおよび電池含む)	