

WA 3229-044×150×71

Panasonic

WA 3229
2P20A防水ゴムコードコネクタボディ

20 A 250 V



Panasonic

WA 3229
2P20A防水ゴムコード
コネクタボディ

5コ入

安全上のご注意

警告


感電や火災の原因になります。
■水たまり等に落ちた状態
では使用しない

本品はJIS C 0920による防雨
性能のみ保証しております。

- 電線は器具の用電線流に
合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は、使用
しない
- 圧着端子を使用する場合は
相線線番付圧着端子を使用する
- 圧着端子を使用する場合は
専用の圧着工具を使用する
- 端子ねじはしっかりと締め付ける

結線方法

- ① ケーブルをシェル
に通した後、密着く
るまで圧着する
- ② 圧着する
圧着する場合は
圧着工具を用いて
圧着する



圧着端子

シェル

③ シェルをボディ
に取り付ける

④ コードクリップを
締め付ける

■適用電線
キャブタイケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCCT)
2 mm²、3.5 mm²

注 ●屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャブタイや心コード (VCTF・CTF) 2 mm²も使用できます。
●防雨性能が必要な場合で、ゴムキャップを組み合わせる使用する場合、パナソニック製WF7220をご使用ください。

■適用圧着端子
2 mm²の場合JIS RBV 2-4
3.5 mm²の場合JIS RBV 5.5-4

Panasonic

WA 3229
2P20A防水ゴムコード
コネクタボディ

5コ入

パナソニック株式会社



Panasonic

WA 3229
2P20A防水ゴムコードコネクタボディ

20 A 250 V




Panasonic

WA 3229
2P20A防水ゴムコード
コネクタボディ

5コ入

パナソニック株式会社



パナソニック製品をご使用いただきありがとうございます。

482-040