

スタッフがイキイキ働けるようにと
オフィスに採用されています。



「次亜塩素酸」で空気を洗う、ジアイーノ。

ウイルス
抑制

※1

浮遊する菌やウイルスだけでなく、人がよく触れる所に付着した菌やウイルスにも効果を発揮。

除菌

※2

洗浄
脱臭

※4

アンモニアのニオイを1時間で約95%低減。

次亜塩素酸で空気を洗う。

次亜塩素酸
空間除菌脱臭機

zaiino


ジアイーノ

※1【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25m³の試験空間でウイルス数の変化を測定【試験対象】浮遊したウイルス【除菌の方法】F-JPH60を中ノッチ(※3)で運転【試験結果】8分後に99%抑制を確認 北生発24_0343_2号/【試験対象】付着したウイルス【除菌の方法】F-JDL50-Wを強ノッチで運転【試験結果】1時間後に99%抑制を確認 北生発2015_2149 ※2【試験機関】(一財)北里環境科学センター/【試験対象】浮遊した菌【試験方法】25m³の試験空間で菌数の変化を測定【除菌の方法】F-JPH60を中ノッチ(※3)で運転【試験結果】13分後に99%抑制を確認 北生発24_0343_1号/【試験対象】付着した菌【試験方法】23m³の試験空間で付着菌数の変化を測定【除菌の方法】F-JDL50-Wを強ノッチで運転【試験結果】1時間後に99%抑制を確認 北生発2015_0149 ※3 F-JPH60の中ノッチはF-JDL50-Wの強ノッチに相当(当社推定)。当社推定の方法: 気流シミュレーションによる。 ※4【試験機関】パナソニックエシステム株式会社【試験方法】6畳試験室において一定濃度の臭い成分で満たし、ガス検知管法にて検証【脱臭の方法】F-JDJ50を運転(強)(※5)【脱臭の対象】室内空気【試験結果】60分でアンモニアは約95%減少(対初期濃度) ※5 F-JDJ50の強ノッチはF-JDL50の強ノッチに相当(当社推定)【当社推定の方法】気流シミュレーションによる ©25m³の試験空間での検証結果であり、実使用空間での検証結果ではありません。○本製品は医療機器ではありません。パチンコホールなど喫煙環境では使用しない下さい。(機能の低下を招きます)

次亜塩素酸による空気清浄(気液接触方式)

食塩水を電気分解することで次亜塩素酸(電解水)を生成。
その次亜塩素酸(電解水)を含浸したフィルターに汚れた空気
を通過させる「気液接触方式」で除菌※1・脱臭します。
また、揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制※2します。

電気分解して
次亜塩素酸を
生成



持続力のある
次亜塩素酸

次亜塩素酸が
揮発して
床や壁の
付着菌抑制※2★



汚れた空気を
フィルターで
※1★
除菌・脱臭

★実使用空間での検証結果ではありません。

※1【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25㎡の試験空間で浮遊菌数の変化を測定【除菌の方法】F-JML30-Wを強ノッチで運転【試験対象】浮遊した菌【試験結果】30分後に99%抑制を確認
北生発2015_1136
※2【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】23㎡の試験空間で付着菌数の変化を測定【除菌の方法】F-JML30-Wを強ノッチで運転【試験対象】付着した菌【試験結果】4時間後に99%抑制を確認
北生発2015_1149

便利な機能を搭載

① 急速モード(F-JML30-W)

急なニオイの発生時に短時間で脱臭します。
急速モードは1時間急速運転後、元の使用
モードに戻ります。

② 切タイマー(F-JML30-W)

3時間・5時間の切タイマー付(F-JML30-W)

③ 電解強度調整機能

設定機能を本体に付けることで、除菌・脱臭
効果を調整したい場合に、3段階の設定を
することが可能。



※写真はF-JML30-Wのものです。

わずかな電気代でとても経済的

1ヶ月の電気代はF-JML30-Wで約120円、F-JDL50-Wで約250円と経済的。

※F-JML30-W: 静音モード(8畳として)、F-JDL50-W: 中ノッチ(32畳として)、1日
12時間運転、1ヶ月(30日)、新電気料金27円/kWh(税込)として算出。待機
時・クリーニング運転時の消費電力は含んでおりません。

日常の給水・排水は簡単

- ① タンクに水を入れる
- ② トレーの水を捨てる
- ③ トレーに塩タブレットを1錠入れタンクをセット後確認ボタンを押す
- ④ 運転ボタンを「入」に

※機種によって若干異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■ジアイーノと空気清浄機

		集じん	除菌	脱臭
ジアイーノ	高い除菌・脱臭力	★	★★★	★★★
空気清浄機	高い集じん能力 PM2.5に対応	★★★	★	★★

次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
ziairino
ジアイーノ

浮遊ウイルス 付着ウイルス 浮遊菌 付着菌 ニオイ



適用床面積の目安
~40m²
(24畳)
コンパクトタイプ
F-JML30-W



適用床面積の目安
~66m²
(40畳)
標準タイプ
F-JDL50-W